

KM 2356-1

Plynová varná doska

s elektronickými funkciami pre tú najvyššiu bezpečnosť a komfort pri obsluhu.



- Optim. ovládanie – jednou rukou otoč. voličmi a funk. QuickStart
- Moderný dizajn – plochá nerezová základňa široká 888 mm
- Zvlášť flexibilná – 5 horákov vrátane 1 Dual woku
- Mimoriadne bezpečná – funkcia GasStop&Reštart
- Jednoduché čistenie – nosiče riadu ComfortClean vhod. do umývačky

EAN: 4002516127635 / Číslo materiálu: 10939210 / Číslo starého materiálu: 262356511

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Plyn
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Liatinové nosiče hrncov (smaltovaná matná čierna)	•
Logo Miele vyrazené v nerezovej oceli	•
Nerezová plocha varnej dosky	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	5
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Úsporný horák
Max. výkon vo W	1000
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Silný horák
Max. výkon vo W	2700
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	v strede
Druh	Dual-Wok
Max. výkon vo W	4500
<b>4. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Normálny horák
Max. výkon vo W	1700
<b>5. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Normálny horák
Max. výkon vo W	1700
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Ovládanie otočnými voličmi	•
QuickStart	•
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nosiče hrncov vhodné do umývačky riadu	•
<b>Bezpečnosť</b>	
GasStop & ReStart	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	105 x 888 x 508
Rozmery v mm (šírka)	888
Rozmery v mm (výška)	105
Rozmery v mm (hĺbka)	508
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	862 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	490 mm
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	101
Hmotnosť v kg	20

KM 2356-1

Plynová varná doska

s elektronickými funkciami pre tú najvyššiu bezpečnosť a komfort pri obsluhu.



EAN: 4002516127635 / Číslo materiálu: 10939210 / Číslo starého materiálu: 262356511

Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Nie
Držiak na wok	•
Držiak na malé šálky	•

