

WWW980 WPS Passion

Práčka s predným plnením W1:

Úsporný všestranný spotrebič pre najvyššie nároky.



- M Touch – ovládanie priamym stlačením alebo posunom prstov
- Aut. dávkovanie pracieho prostriedku stlačením tlačidla – TwinDos
- Rýchlejšie vyčistiť to už nejde – QuickPowerWash
- Ušetríte elektrinu vďaka doplnkovému prívodu teplej vody
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností

\* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516068617 / Číslo materiálu: 10991970 / Číslo starého materiálu: 11WV9806CZ

<b>Prevedenie</b>	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
<b>Odstredovanie</b>	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1600
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Alu-strieborná s pochrómovaným krúžkom
Vyhotovenie ovládacieho panela	5° zošikmenie
Spôsob ovládania	dotykové ovládanie
Displej	MTouch
<b>Čistiaci výkon</b>	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Program škrvny	•
Preukázaná vírusová hygiena	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	9,0
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Parný systém SteamCare	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zobrazenie denného času	•
Indikátor priebehu programu	•
Asistent prania	•
Informačné texty	•
Obľúbené programy	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
Indikácia naplnenia a odporúčané dávkovanie	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstredovania	A

WWW980 WPS Passion

Práčka s predným plnením W1:

Úsporný všestranný spotrebič pre najvyššie nároky.



EAN: 4002516068617 / Číslo materiálu: 10991970 / Číslo starého materiálu: 11WV9806CZ

Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	67
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	199
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,70
Pripojenie na teplú vodu	•
EcoFeedback	•
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavá bielizeň	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Športová obuv	•
Páperové prikrývky	•
Vankúše	•
Páperie	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Osvieženie (para)	•
Konečná úprava parou	•
Čistenie prístroja	•
Bavlna so šípkou	•
Nové textilie	•
Len plákanie	•
Škrobenie	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
<b>Extra funkcie</b>	
SingleWash	•
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•

WWW980 WPS Passion

Práčka s predným plnením W1:

Úsporný všestranný spotrebič pre najvyššie nároky.




EAN: 4002516068617 / Číslo materiálu: 10991970 / Číslo starého materiálu: 11WW9806CZ

Extra tichý	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
AllergoWash	•
<b>Kvalita</b>	
Pracia vaňa	Nerez
Protizávažia zo sivej liatiny	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	98
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
3 kapsuly	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	•
<b>Dostupné jazyky displeja</b>	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWW980 WPS Passion

Práčka s predným plnením W1:


Úsporný všestranný spotrebič pre najvyššie nároky.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm