

## KM 7201 FR

Samostatná indukčná varná doska  
s 4 okrúhlymi zónami varenia za priaznivú cenu



- Jednoduchá obsluha – EasySelect
- 4 okrúhle varné zóny v rôznych veľkostiach
- V 574 mm mm šírke s nerezovým rámom pre montáž na pracovnú dosku
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster

EAN: 4002516138549 / Číslo materiálu: 11022840 / Číslo starého materiálu: 26720110D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Obvodový nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	0
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 160-220
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1700
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	2200
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 140-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2500
Max. výkon vo W	1850
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3000
<b>4. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 140-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2500
Max. výkon vo W	1850
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3000
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	EasySelect
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•

KM 7201 FR

Samostatná indukčná varná doska  
s 4 okrúhlymi zónami varenia za priaznivú cenu




EAN: 4002516138549 / Číslo materiálu: 11022840 / Číslo starého materiálu: 26720110D

Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Kuchynský budík	•
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	574
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	504
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	560
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	490
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	48
Hmotnosť v kg	10
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

KM 7201 FR

Samostatná indukčná varná doska  
s 4 okrúhlymi zónami varenia za priaznivú cenu



KM7201FR, KM7201-1FR (installation drawing)