

## KM 7210 FR

Samostatná indukčná varná doska

so zónou na varenie aj pečenie za priaznivú cenu



- Jednoduchá obsluha – EasySelect
- 4 okrúhle varné zóny a 1 zóna na varenie aj pečenie
- V 764 mm mm šírke s nerezovým rámom pre montáž na pracovnú dosku
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster

EAN: 4002516138556 / Číslo materiálu: 11022850 / Číslo starého materiálu: 26721010D

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                     |                            |
| Spôsob ohrevu                            | Indukcia                   |
| <b>Vyhotovenie</b>                       |                            |
| Samostatne bez sporáka                   | •                          |
| <b>Dizajn</b>                            |                            |
| Elegantný sklokeramický povrch           | •                          |
| Farba sklokeramiky                       | Čierna                     |
| Obvodový nerezový rám                    | •                          |
| Montáž položením na pracovnú dosku       | •                          |
| <b>Vybavenie varných zón</b>             |                            |
| Počet varných zón                        | 4                          |
| Počet varných priestorov                 | 0                          |
| Maximálny počet kuchynského riadu        | 4                          |
| <b>1. varná zóna/varný priestor</b>      |                            |
| Pozícia                                  | vpredu vľavo               |
| Druh                                     | Varná zóna Vario           |
| Veľkosť v mm                             | Ø 160-220                  |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W       | 3000                       |
| Max. výkon vo W                          | 2300                       |
| Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W   | 3650                       |
| <b>2. varná zóna/varný priestor</b>      |                            |
| Pozícia                                  | vzadu vľavo                |
| Druh                                     | Varná zóna Vario           |
| Veľkosť v mm                             | Ø 100-160                  |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W       | 1700                       |
| Max. výkon vo W                          | 1400                       |
| Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W   | 2200                       |
| <b>3. varná zóna/varný priestor</b>      |                            |
| Pozícia                                  | vzadu vpravo               |
| Druh                                     | Zóna na varenie aj pečenie |
| Veľkosť v mm                             | Ø 190 / 190x290            |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W       | 3000                       |
| Max. výkon vo W                          | 2100                       |
| Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W   | 3650                       |
| <b>4. varná zóna/varný priestor</b>      |                            |
| Pozícia                                  | vpredu vpravo              |
| Druh                                     | Varná zóna Vario           |
| Veľkosť v mm                             | Ø 140-190                  |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W       | 2500                       |
| Max. výkon vo W                          | 1850                       |
| Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W   | 3000                       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>               |                            |
| Ovládanie senzorovými tlačidlami         | EasySelect                 |
| Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca | •                          |
| Farba displeja                           | Žltá                       |
| Automatika privedenia do varu            | •                          |
| Trvalé rozpoznávanie hrnca               | •                          |
| Udržiavanie teploty                      | •                          |
| Funkcia Stop&Go                          | •                          |
| Funkcia Recall                           | •                          |

## KM 7210 FR

Samostatná indukčná varná doska

so zónou na varenie aj pečenie za priaznivú cenu



EAN: 4002516138556 / Číslo materiálu: 11022850 / Číslo starého materiálu: 26721010D

|   |       |
|---|-------|
| Automatika vypnutia   | •     |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                  | •     |
| Kuchynský budík   | •     |
| <b>Komfort pri údržbe</b>   |       |
| Ľahko udržateľná sklokeramika   | •     |
| <b>Bezpečnosť</b>   |       |
| Bezpečnostné vypínanie  | •     |
| Blokovacia funkcia  | •     |
| Zablokovanie sprevádzkovania  | •     |
| Integrovaný ochladzovací ventilátor                                     | •     |
| Ochrana proti prehriatiu  | •     |
| Indikácia zostatkového tepla  | •     |
| <b>Technické údaje</b>  |       |
| Rozmery v mm (šírka)  | 764   |
| Rozmery v mm (výška)  | 51    |
| Rozmery v mm (hĺbka)  | 504   |
| Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 750   |
| Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 490   |
| Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm                             | 48    |
| Hmotnosť v kg   | 11    |
| Celkový príkon v kW   | 7,30  |
| Dĺžka elektrického vedenia v m  | 1,4   |
| Napätie vo V  | 230   |
| Frekvencia v Hz   | 50-60 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>   |       |
| Pripojovací kábel   | Áno   |

