


KM 7564 FL

Samostatná indukčná varná doska
s 2 varnými zónami PowerFlex pre maximálnu výkonnosť




- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- 4 Varné zóny vrát. 2 výkonných zón PowerFlex#
- 620 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Perfektná kombinovateľnosť s každým prvkom SmartLine
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516138624 / Číslo materiálu: 11022960 / Číslo starého materiálu: 26756470D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Kombinovateľné so SmartLine	•
Kombinovateľné so SmartLine odsávačom do pracovnej dosky	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Automatická funkcia Con@ctivity 3.0	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•

KM 7564 FL

Samostatná indukčná varná doska
s 2 varnými zónami PowerFlex pre maximálnu výkonnosť




EAN: 4002516138624 / Číslo materiálu: 11022960 / Číslo starého materiálu: 26756470D


Ochrana pri utieraní	•
Kuchynský budík	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržiavateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 620 x 520
Rozmery v mm (šírka)	620
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	600/624 x 500/524
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	600
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	11
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	624
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno

KM 7564 FL

Samostatná indukčná varná doska
s 2 varnými zónami PowerFlex pre maximálnu výkonnosť



KM 6329, KM 7564 (installation drawing)



KM 6329, KM 7564 flush (installation drawing)