

CM 7350 CoffeePassion

Voľne stojaci kávovar

s funkciou OneTouch for Two a vyhrievanou plochou pre perfektný pôžitok.



- Súčasná príprava stlačením tlačidla – OneTouch for Two
- Perfektné výsledky a intenzívna aróma kávy – AromaticSystem
- Krémová mliečna pena pre kávové špeciality – Cappuccinatore
- Komf. čistenie pre starostlivosť a dlhú životnosť – čís. programy
- Najjednoduchšia komunikácia s prístrojom – WiFiConn@ct

EAN: 4002516070993 / Číslo materiálu: 11025060 / Číslo starého materiálu: 29735020A

Všeobecné informácie

označenie modelu	CM 7350 CoffeePassion
Číslo materiálu výrobcu	11025060
EAN number	4002516070993

Prevedenie a dizajn

Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu	•
Farba	Obsidián čierna

Užívateľské výhody

AromaticSystem	•
Príprava OneTouch	•
Príprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov	10
Kužeľový mlynček na zachovanie chuti	•
Nastaviteľný stupeň mletia	•
Možnosť ďalšieho druhu kávy v mletej forme	•
Programovateľné množstvo namletia	•
Programovateľné množstvo vody	•
Programovateľná teplota vody	•
Programovateľné množstvo mlieka	•
Programovateľné množstvo mliečnej peny	•
Programovateľné predsparenie	•
TeaTimer	•

Komfort pri obsluhu

Pripojenie Miele@home	•
Displej	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Režim Expert	•
Vyhrievaná odkladacia plocha na šálky	•
MultiLingua	•
Počet druhov zrnkovej kávy	1
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu	1
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g	500
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	500
Objem zásobníka na vodu v l	2,2
Objem nádoby na mlieko v l	0,7
Objem nádoby na usadeninu v kusoch	16
Objem odkvapkávacej misky v l	0,8
Ľahko prístupné zásobníky	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Nastaviteľný čas zapnutia	•
Nastaviteľný čas vypnutia	•
Nastaviteľný režim Stand-by	•
Udržanie denného času v h	150

Nápoje

Voliteľné množstvá nápoja v ml	25-250
--------------------------------	--------

CM 7350 CoffeePassion

Voľne stojaci kávovar

s funkciou OneTouch for Two a vyhrievanou plochou pre perfektný pôžitok.



EAN: 4002516070993 / Číslo materiálu: 11025060 / Číslo starého materiálu: 29735020A

Ristretto obyčajné	•
Ristretto dvojité	•
Espresso obyčajné	•
Espresso dvojité	•
Káva obyčajná	•
Káva dvojité	•
Veľká káva obyčajná	•
Veľká káva dvojité	•
Kapučino obyčajné	•
Horúce mlieko obyčajné	•
Horúce mlieko dvojité	•
Mliečna pena obyčajná	•
Mliečna pena dvojité	•
Espresso Macchiato obyčajné	•
Espresso Macchiato dvojité	•
Cappuccino Italiano obyčajné	•
Cappuccino Italiano dvojité	•
Flat white obyčajné	•
Flat white dvojité	•
Café au lait obyčajné	•
Café au lait dvojité	•
Caffè Latte obyčajné	•
Caffè Latte dvojité	•
Caffè americano obyčajné	•
Long black obyčajné	•
Teplá voda obyčajná	•
Horúca voda obyčajná	•
Čierny čaj obyčajný	•
Bylinkový čaj obyčajný	•
Ovocný čaj obyčajný	•
Zelený čaj obyčajný	•
Kávová kanvica	•
Čajová kanvica	•
Kapučino dvojité	•
Latte Macchiato dvojité	•
Latte Macchiato obyčajné	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco	•
Príkon v režime Stand-by vo W	<=0,5
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	<=1,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Príkon v stave pohotovosti v W	<=0,5
Príkon v sieťovom pohotovostnom režime vo W	<=1,0
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20

CM 7350 CoffeePassion

Voľne stojaci kávovar

s funkciou OneTouch for Two a vyhrievanou plochou pre perfektný pôžitok.



EAN: 4002516070993 / Číslo materiálu: 11025060 / Číslo starého materiálu: 29735020A

Čas do automatického prepnutia do sieťového
pohotovostného režimu v min 20

Komfort pri údržbe

Manuálne odvápnenie

•

Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka
na vodu

•

Komfortné čistiace programy

•

Funkcia automatického preplachovania

•

ComfortClean

•

Vyberateľné rozvody mlieka

•

Vyberateľná sparovacia jednotka

•

Bezpečnosť

Zablokovanie sprevádzkovania

•

Technické údaje

Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm

16,0

Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm

8,0

Šírka prístroja v mm

311

Výška prístroja v mm

397

Hĺbka prístroja v mm

445

Celkový príkon v kW

1,45

Napätie vo V

220-240

Istenie v A

10

Počet fáz

1

Dĺžka elektrického vedenia v m

1,2

Dodávané príslušenstvo

Sklenená nádoba na mlieko

•

Odvápňovacie tablety

•

Čistiace tablety

•

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?, deutsch,
dansk, english, english
(AU), english (CA), english
(GB), english (US), suomi,
français, français (CA),
français (FR), ελληνικά,
italiano, ?, ?, ?, ?, ?,
hrvatski, bahasa malaysia,
nederlands, norsk, polski,
português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenščina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar