

Voľne stojaci kávovar

EAN: 4002516071266 / Číslo ma



- Perfektný pôžitok – CoffeeSelect
- Plnoautomatické odvápnenie – AutoDescale
- Vždy čerstvo namleté – AromaticSystemFresh
- Súčasná príprava stlačením tlačidla – OneTouch for Two
- Najjednoduchšia komunikácia s prístrojom – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071266 / Číslo materiálu: 11025330 / Číslo starého materiálu: 29775020A

Prevedenie a dizajn	
Farba spotrebiča	Obsidián čierna
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,                        
Prevedenie a dizajn	
Volne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu	•
Užívateľské výhody	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Príprava OneTouch	•
Príprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov	10
Kuželový mlynček zachovávajúci arómu	•
Nastaviteľný stupeň mletia	•
Možnosť ďalšieho druhu kávy v mletej forme	•
Programovateľné množstvo namletia	•
Programovateľné množstvo vody	•
Programovateľná teplota vody	•
Programovateľné množstvo mlieka	•
Programovateľné množstvo mliečnej peny	•
Programovateľné predsparenie	•
TeaTimer	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie Miele@home	•
Displej	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Režim Expert	•
Vyhrievaná odkladacia plocha na šálky	•
MultiLingua	•
Počet druhov zrnkovej kávy	3
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu	3
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g	150
Objem zásobníka na zrnkovú kávu B v g	210
Objem zásobníka na zrnkovú kávu C v g	180
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	540

CM 7750 CoffeeSelect

Voľne stojaci kávovar

s funkciou CoffeeSelect a AutoDescal pre väčšiu flexibilitu



EAN: 4002516071266 / Číslo materiálu: 11025330 / Číslo starého materiálu: 29775020A

Objem zásobníka na vodu v l	2,2
Objem nádoby na mlieko v l	0,7
Objem nádoby na usadeninu v kusoch	16
Objem odkvapkávacej misky v l	0,8
Ľahko prístupné zásobníky	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Nastaviteľný čas zapnutia	•
Nastaviteľný čas vypnutia	•
Nastaviteľný režim Stand-by	•
Udržanie denného času v h	150
Nápoje	
Voliteľné množstvá nápoja v ml	25-250
Ristretto obyčajné	•
Ristretto dvojité	•
Espresso obyčajné	•
Espresso dvojité	•
Káva obyčajná	•
Káva dvojitá	•
Veľká káva obyčajná	•
Veľká káva dvojitá	•
Kapučino obyčajné	•
Kapučino dvojité	•
Latte Macchiato obyčajné	•
Latte Macchiato dvojité	•
Horúce mlieko obyčajné	•
Horúce mlieko dvojité	•
Mliečna pena obyčajná	•
Mliečna pena dvojitá	•
Espresso Macchiato obyčajné	•
Espresso Macchiato dvojité	•
Cappuccino Italiano obyčajné	•
Cappuccino Italiano dvojité	•
Flat white obyčajné	•
Flat white dvojité	•
Café au lait obyčajné	•
Café au lait dvojité	•
Caffè Latte obyčajné	•
Caffè Latte dvojité	•
Caffè americano obyčajné	•
Long black obyčajné	•
Teplá voda obyčajná	•
Horúca voda obyčajná	•
Čierny čaj obyčajný	•
Bylinkový čaj obyčajný	•
Ovocný čaj obyčajný	•
Zelený čaj obyčajný	•
Kávová kanvica	•
Čajová kanvica	•

CM 7750 CoffeeSelect

Voľne stojaci kávovar

s funkciou CoffeeSelect a AutoDescal pre väčšiu flexibilitu



EAN: 4002516071266 / Číslo materiálu: 11025330 / Číslo starého materiálu: 29775020A

Hospodárnosť a udržateľnosť

Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco	•
Príkon v režime Stand-by vo W	0,5
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	1,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20

Komfort pri údržbe

AutoDescal	•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	•
Komfortné čistiace programy	•
Funkcia automatického preplachovania	•
ComfortClean	•
Vyberateľné rozvody mlieka	•
Vyberateľná sparovacia jednotka	•

Bezpečnosť

Zablokovanie sprevádzkovania	•
------------------------------	---

Technické údaje

Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	16,0
Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	8,0
Šírka prístroja v mm	311
Výška prístroja v mm	420
Hĺbka prístroja v mm	445
Celkový príkon v kW	1,45
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,2

Dodávané príslušenstvo

Sklenená nádoba na mlieko	•
Odvápňovacia kartuša	•
Čistiace tablety	•