

M 2234 SC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra

s postranným sensorovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu.



- 7-miestny displej so sensorovým ovládaním – EasySensor
- Optimálne a rovnomerné zhnednutie – integrovaný gril
- Perfektné rozmrazovanie a varenie – automatické programy
- Pokrm vďaka pripravené na konzumáciu – autom. udržav. teploty
- Perfektné a energeticky úsporné osvetlenie – osvetlenie LED

EAN: 4002516115328 / Číslo materiálu: 11103460 / Číslo starého materiálu: 24223420D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Obsidián čierna
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná mikrovlnná rúra	•
SideControl	•
Užívateľské výhody	
Udržiavanie teploty	•
Gril	•
Prevádzkové spôsoby	
Automatické programy	•
Gril	•
Sólo prevádzka mikrovlnka	•
Kombinovaná prevádzka mikrovlnka/gril	•
Komfort pri obsluhu	
Displej	EasySensor
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie trvania prípravy	•
Rýchla mikrovlnka	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Nočné vypnutie	•
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Bezpečnostný vypínač	•
Upozornenie „Door“ na nedovretie dvierok	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	17
Doraz dvierok	vľavo
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Výška ohrevného priestoru v cm	20,2
Priemer otočného taniera v cm	27,2
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úroveň výkonu mikrovlnky vo W	80/150/300/450/600/800
Maximálny výkon mikrovlnky v W	800
Výkon grilu vo W	800
Min. šírka výklenku v mm	562
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	350
Max. výška výklenku v mm	362
Hĺbka výklenku v mm	310
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 372 x 310
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	372
Hĺbka prístroja v mm	310
Odvetrovanie nezávisle od výklenku	•
Hmotnosť v kg	14,4

M 2234 SC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra

s postranným sensorovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu.




EAN: 4002516115328 / Číslo materiálu: 11103460 / Číslo starého materiálu: 24223420D

Celkový príkon v kW	1,25
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,60
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Grilovací rošt	1
Tácka na grilovanie Gourmet	1


M 2234 SC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra


s postranným senzorovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2234 SC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra


s postranným senzorovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing