

## M 7244 TC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s ovládaním hore.



- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Optimálne a rovnomerné zhnednutie – integrovaný gril
- Perfektné rozmrazovanie a varenie – automatické programy
- Dostatok miesta – 46 l objem ohrev. priest. a 40 cm otoč. tanier
- Stlačením tlačidla do cieľa – tlačidlo Popcorn

EAN: 4002516115366 / Číslo materiálu: 11103650 / Číslo starého materiálu: 24724420D

<b>Vyhotovenie</b>	
Farba prístroja	Obsidián čierna
<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná mikrovlnná rúra	•
VitroLine	•
TopControl	•
<b>Užívateľské výhody</b>	
Udržiavanie teploty	•
Gril	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Automatické programy	•
Gril	•
Sólo prevádzka mikrovlnka	•
Kombinovaná prevádzka mikrovlnka/gril	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcia Popcorn	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Rýchla mikrovlnka	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Nočné vypnutie	•
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nerezový ohrevný priestor	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Bezpečnostný vypínač	•
Upozornenie „Door“ na nedovretie dvierok	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	46
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Výška ohrevného priestoru v cm	23,2
Priemer otočného taniera v cm	40,6
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úroveň výkonu mikrovlnky vo W	
Maximálny výkon mikrovlnky v W	900
Výkon grilu vo W	1500
Min. šírka výklenku v mm	562
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452

## M 7244 TC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra

v perfektne kombinovateľnom dizajne s ovládaním hore.



EAN: 4002516115366 / Číslo materiálu: 11103650 / Číslo starého materiálu: 24724420D

Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 456 x 560
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	560
Odvetranie nezávisle od výklenku	•
Hmotnosť v kg	29,1
Celkový príkon v kW	1,6
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,10
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Grilovací rošt	1
Tácka na grilovanie Gourmet	1
Otočný tanier	1

### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## M 7244 TC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra

v perfektne kombinovateľnom dizajne s ovládaním hore.



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings