

H 2860 BP

Rúra na pečenie

s časovačom, ohrevným priestorom XL a PerfectClean za priaznivú cenu.



- 7-miestny displej so zapusteným ovládačom – EasyControl
- Nenáročné čistenie – vybavenie pyrolýzou
- Priestor a flexibilita – objem 76 l na 5 úrovniach
- Ochrana pred popáleniami – studená predná strana

A+

EAN: 4002516132325 / Číslo materiálu: 11104000 / Číslo starého materiálu: 22286035D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Grafitová sivá
Zatláčacie otočné voliče	•
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Prevádzkové spôsoby	
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Displej	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort pri údržbe	
Pyrolytické samočistenie	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 halogénový spot
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	280
Min. šírka výklenku v mm	560

H 2860 BP

Rúra na pečenie

s časovačom, ohrevným priestorom XL a PerfectClean za priaznivú cenu.




EAN: 4002516132325 / Číslo materiálu: 11104000 / Číslo starého materiálu: 22286035D

Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Teploty v °C	30-280
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Zákazník
Dodávané príslušenstvo	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie	1
Plnovýsuv FlexiClip (pár)	1
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1


H 2860 BP

Rúra na pečenie


s časovačom, ohrevným priestorom XL a PerfectClean za priaznivú cenu.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2860 BP

Rúra na pečenie

s časovačom, ohrevným priestorom XL a PerfectClean za priaznivú cenu.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings