

H 7140 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou
s atraktívnym nerezovým dizajnom s autom. programami a kombi. prevádzkou.



- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Ľahké čistenie – štruktúrovaný varný priestor s PerfectClean
- Rovnomernejšie a rýchlejšie výsledky – Quick & Gentle
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Stlačením tlačidla do cieľa – Quick mikrovlnka a tlačidlo Popcorn

EAN: 4002516132349 / Číslo materiálu: 11104020 / Číslo starého materiálu: 22714046D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Nerez CleanSteel
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou	•
ContourLine	•
Užívateľské výhody	
Quick & Gentle	•
Rýchloohrev	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Mikrovlnka	•
Mikrovlnka s automatickým pečením	•
Mikrovlnka s grilom	•
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus	•
Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcia Popcorn	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh na výkon mikrovlnky	•
Rýchla mikrovlnka	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20

H 7140 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou
s atraktívnym nerezovým dizajnom s autom. programami a kombi. prevádzkou.



EAN: 4002516132349 / Číslo materiálu: 11104020 / Číslo starého materiálu: 22714046D

Komfort pri údržbe	
Povrch z nerezú/CleanSteel	•
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	43
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–250
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	250
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úrovně výkonu mikrovlnky vo W	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	569
Hmotnosť v kg	36,0
Celkový príkon v kW	2,70
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,00
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Sklenená miska	1
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


H 7140 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou
s atraktívnym nerezovým dizajnom s autom. programami a kombi. prevádzkou.


H 7140 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou


s atraktívnym nerezovým dizajnom s autom. programami a kombi. prevádzkou.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings