

H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Mimoriadne ľahké čistenie – vybavenie PerfectClean
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home

A++

EAN: 4002516132578 / Číslo materiálu: 11104290 / Číslo starého materiálu: 22744024D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Obsidián čierna
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
Užívateľské výhody	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchyňský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•

H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Číslo materiálu: 11104290 / Číslo starého materiálu: 22744024D

Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	49
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	35,0
Celkový príkon v kW	3,20
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1

H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Číslo materiálu: 11104290 / Číslo starého materiálu: 22744024D

Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean (pár)	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean (pár)	1
Odvápňovacie tablety	2
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




Installation H7000 M, installation drawing



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings