

H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Mimoriadne ľahké čistenie – vybavenie PerfectClean
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka nepreparenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home

**A++**

EAN: 4002516132585 / Číslo materiálu: 11104300 / Číslo starého materiálu: 22744034D

<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Grafitová sivá
<b>Užívateľské výhody</b>	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gríl	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gríl s cirkuláciou vzduchu	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++

H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.



EAN: 4002516132585 / Číslo materiálu: 11104300 / Číslo starého materiálu: 22744034D

Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	49
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	35,0
Teploty v °C	30–300
Celkový príkon v kW	3,20
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean (pár)	1

H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.



EAN: 4002516132585 / Číslo materiálu: 11104300 / Číslo starého materiálu: 22744034D

Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean (pár)

1

Odvápňovacie tablety

2

#### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


## H 7440 B

Kompaktná rúra na pečenie


v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a PerfectClean.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings