

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Ľahké čistenie – štruktúrovaný varný priestor s PerfectClean
- Rovnomernejšie a rýchlejšie výsledky – Quick & Gentle
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Stlačením tlačidla do cieľa – Quick mikrovlnka a tlačidlo Popcorn

EAN: 4002516132622 / Číslo materiálu: 11104340 / Číslo starého materiálu: 22744036D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Grafitová sivá
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou	•
VitroLine	•
Užívateľské výhody	
Quick & Gentle	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Mikrovlnka	•
Mikrovlnka s automatickým pečením	•
Mikrovlnka s grilom	•
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus	•
Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcia Popcorn	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh na výkon mikrovlnky	•
Rýchla mikrovlnka	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



EAN: 4002516132622 / Číslo materiálu: 11104340 / Číslo starého materiálu: 22744036D

Prikon v režime Stand-by vo W	1,0
Prikon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s lanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	43
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–250
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	250
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úroveň výkonu mikrovlnky vo W	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	36,0
Celkový prikon v kW	2,70
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,00
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Sklenená miska	1

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



EAN: 4002516132622 / Číslo materiálu: 11104340 / Číslo starého materiálu: 22744036D

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7440 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a kombi. prevádzkou.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings