

## H 7440 BPX

Kompaktná rúra na pečenie bez rukoväti  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a pyrolýzou.



- Veľký textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – Klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home

**A++**

EAN: 4002516132646 / Číslo materiálu: 11104360 / Číslo starého materiálu: 22744055D

| Prevedenie a dizajn                             |                   |
|---|-------------------|
| Zabudovateľná rúra na pečenie                   | •                 |
| ArtLine   | •                 |
| Bez rukoväti                                    | •                 |
| Farba prístroja                                 | Briliantová biela |
| Užívateľské výhody                              |                   |
| TasteControl                                    | •                 |
| Rýchloohrev                                     | •                 |
| Predohrev                                       | •                 |
| Udržiavanie teploty                             | •                 |
| Funkcia Crisp                                   | •                 |
| Prevádzkové spôsoby                             |                   |
| Rozmrazovanie                                   | •                 |
| Automatické programy                            | •                 |
| Automatické programy špecifické pre krajinu     | •                 |
| Automatické pečenie                             | •                 |
| Horúci vzduch Eco                               | •                 |
| Režimy grilovania                               | •                 |
| Gril  | •                 |
| Horúci vzduch plus                              | •                 |
| Intenzívne pečenie                              | •                 |
| Klimatické pečenie                              | •                 |
| Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus      | •                 |
| Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom     | •                 |
| Klimatické pečenie s intenzívnym pečením        | •                 |
| Klimatické pečenie s automatickým pečením       | •                 |
| Horný/spodný ohrev                              | •                 |
| Spodný ohrev                                    | •                 |
| Gril s cirkuláciou vzduchu                      | •                 |
| Komfort pri obsluhu                             |                   |
| Pripojenie k Miele@home                         | •                 |
| Displej   | DirectSensor      |
| SoftOpen  | •                 |
| Touch2Open                                      | •                 |
| MultiLingua                                     | •                 |
| Časovo programovateľné dávky pary               | •                 |
| Zobrazenie denného času                         | •                 |
| Synchronizácia času                             | •                 |
| Zobrazenie dátumu                               | •                 |
| Kuchyňský budík                                 | •                 |
| Programovanie začiatku prípravy                 | •                 |
| Programovanie konca prípravy                    | •                 |
| Programovanie trvania prípravy                  | •                 |
| Indikácia aktuálnej teploty                     | •                 |
| Indikácia požadovanej teploty                   | •                 |
| Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | •                 |
| Navrhovaná teplota                              | •                 |
| Vlastné programy                                | •                 |
| Individuálne nastavenia                         | •                 |

## H 7440 BPX

Kompaktná rúra na pečenie bez rukoväti  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a pyrolýzou.



EAN: 4002516132646 / Číslo materiálu: 11104360 / Číslo starého materiálu: 22744055D

| <b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>  |                 |
|---|-----------------|
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)  | A++             |
| Automatické využitie zostatkového tepla   | •               |
| Príkon vo vypnutom stave vo W   | 0,5             |
| Príkon v režime Stand-by vo W   | 1,0             |
| Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W                          | 2,0             |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min                       | 20              |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20              |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min                            | 20              |
| <b>Komfort pri údržbe</b>   |                 |
| Pyrolytické samočistenie  | •               |
| Katalyzátor   | •               |
| Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu  | •               |
| Dvierka CleanGlass  | •               |
| <b>Bezpečnosť</b>   |                 |
| Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou                         | •               |
| Bezpečnostné vypínanie  | •               |
| Zablokovanie sprevádzkovania  | •               |
| Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy   | •               |
| Zablokovanie tlačidiel  | •               |
| <b>Technické údaje</b>  |                 |
| Objem ohrevného priestoru v l   | 49              |
| Počet úrovní zasunutia  | 3               |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1   | 3               |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2   | 3               |
| Označenie úrovní zasunutia  | •               |
| Osvetlenie ohrevného priestoru  | 1 LED spot      |
| Min. teploty v °C   | 30              |
| Max. teploty v °C   | 300             |
| Min. šírka výklenku v mm  | 560             |
| Max. šírka výklenku v mm  | 568             |
| Min. výška výklenku v mm  | 450             |
| Max. výška výklenku v mm  | 452             |
| Hĺbka výklenku v mm   | 550             |
| Šírka prístroja v mm  | 595             |
| Výška prístroja v mm  | 456             |
| Hĺbka prístroja v mm  | 568             |
| Hmotnosť v kg   | 38,0            |
| Teploty v °C  | 30–300          |
| Celkový príkon v kW   | 3,20            |
| Napätie vo V  | 220-240         |
| Frekvencia v Hz   | 50              |
| Počet fáz   | 1               |
| Istenie v A   | 16              |
| Pripojovací kábel so sieťovým konektorom  | •               |
| Dĺžka elektrického vedenia v m  | 1,50            |
| Výmena žiarovky   | Servisná služba |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>   |                 |
| Plech na pečenie s úpravou PerfectClean   | 1               |

H 7440 BPX

Kompaktná rúra na pečenie bez rukoväti  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a pyrolýzou.



EAN: 4002516132646 / Číslo materiálu: 11104360 / Číslo starého materiálu: 22744055D

|   |   |
|---|---|
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean              | 1 |
| Rošt na pečenie s úpravou PyroFit                     | 1 |
| Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)           | 1 |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár) | 1 |
| Odvápňovacie tablety                                  | 2 |


#### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BPX


Kompaktná rúra na pečenie bez rukoväti  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s LED osvetlením a pyrolýzou.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings