

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132837 / Číslo materiálu: 11105720 / Číslo starého materiálu: 22746435D

<b>Vyhotovenie</b>	
Farba prístroja	Grafitová sivá
<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
<b>Užívateľské výhody</b>	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	s káblom
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchyňský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



EAN: 4002516132837 / Číslo materiálu: 11105720 / Číslo starého materiálu: 22746435D

<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



EAN: 4002516132837 / Číslo materiálu: 11105720 / Číslo starého materiálu: 22746435D

Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Káblový pokrmový teplomer	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovacie tablety	2

#### Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7464 BP

### Rúra na pečenie


v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings