

H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou
v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Ľahké čistenie – štruktúrovaný varný priestor s PerfectClean
- Rovnomernejšie a rýchlejšie výsledky – Quick & Gentle
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Stlačením tlačidla do cieľa – Quick mikrovlnka a tlačidlo Popcorn

EAN: 4002516133049 / Číslo materiálu: 11105930 / Číslo starého materiálu: 22784016D

| Prevedenie a dizajn | |
|---|------------------|
| Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou | • |
| VitroLine | • |
| Farba prístroja | Brilantová biela |
| Užívateľské výhody | |
| Quick & Gentle | • |
| Rýchloohrev | • |
| Predohrev | • |
| Pokrmový teplomer | s káblom |
| Udržiavanie teploty | • |
| Funkcia Crisp | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Rozmrazovanie | • |
| Automatické programy | • |
| Automatické programy špecifické pre krajinu | • |
| Automatické pečenie | • |
| Horúci vzduch Eco | • |
| Gril | • |
| Horúci vzduch plus | • |
| Intenzívne pečenie | • |
| Príprava pri nízkej teplote | • |
| Mikrovlnka | • |
| Mikrovlnka s automatickým pečením | • |
| Mikrovlnka s grilom | • |
| Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus | • |
| Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou | • |
| Horný/spodný ohrev | • |
| Spodný ohrev | • |
| Gril s cirkuláciou vzduchu | • |
| Špeciálne použitia | • |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Displej | M Touch |
| Približovací senzor MotionReact | • |
| MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo | • |
| MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej | • |
| MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení | • |
| MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Nápoveda | • |
| Funkcia Popcorn | • |
| Polyfónne signálne tóny | • |
| Zobrazenie denného času | • |
| Synchronizácia času | • |
| Zobrazenie dátumu | • |
| Kuchynský budík | • |
| Programovanie začiatku prípravy | • |

H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou
v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.



EAN: 4002516133049 / Číslo materiálu: 11105930 / Číslo starého materiálu: 22784016D

| | |
|---|------------|
| Programovanie konca prípravy | • |
| Programovanie trvania prípravy | • |
| Indikácia aktuálnej teploty | • |
| Indikácia požadovanej teploty | • |
| Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | • |
| Navrhovaná teplota | • |
| Návrh na výkon mikrovlnky | • |
| Rýchla mikrovlnka | • |
| Vlastné programy | • |
| Program Sabat | • |
| Individuálne nastavenia | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Automatické využitie zostatkového tepla | • |
| Príkon vo vypnutom stave vo W | 0,5 |
| Príkon v režime Stand-by vo W | 1,0 |
| Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2,0 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 20 |
| Komfort pri údržbe | |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean | • |
| Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu | • |
| Dvierka CleanGlass | • |
| Bezpečnosť | |
| Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou | • |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Zablokovanie sprevádzkovania | • |
| Zablokovanie tlačidiel | • |
| Technické údaje | |
| Objem ohrevného priestoru v l | 43 |
| Počet úrovní zasunutia | 3 |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1 | 3 |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2 | 3 |
| Osvetlenie ohrevného priestoru | 1 LED spot |
| Teploty v °C | 30–250 |
| Min. teploty v °C | 30 |
| Max. teploty v °C | 250 |
| Elektronicky riadený výkon mikrovlnky | • |
| Úrovnne výkonu mikrovlnky vo W | |
| Min. šírka výklenku v mm | 560 |
| Max. šírka výklenku v mm | 568 |
| Min. výška výklenku v mm | 450 |
| Max. výška výklenku v mm | 452 |
| Hĺbka výklenku v mm | 550 |
| Šírka prístroja v mm | 595 |
| Výška prístroja v mm | 456 |
| Hĺbka prístroja v mm | 568 |
| Hmotnosť v kg | 38,0 |
| Celkový príkon v kW | 3,20 |

H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou
v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.


H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou

v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x4xBM, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x40BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings