

## H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Ľahké čistenie – štruktúrovaný varný priestor s PerfectClean
- Rovnomernejšie a rýchlejšie výsledky – Quick & Gentle
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Stlačením tlačidla do cieľa – Quick mikrovlnka a tlačidlo Popcorn

EAN: 4002516133063 / Číslo materiálu: 11105950 / Číslo starého materiálu: 22784036D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Grafitová sivá
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou	•
VitroLine	•
Užívateľské výhody	
Quick & Gentle	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	s káblom
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Príprava pri nízkej teplote	•
Mikrovlnka	•
Mikrovlnka s automatickým pečením	•
Mikrovlnka s grilom	•
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus	•
Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
Približovací senzor MotionReact	•
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Funkcia Popcorn	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•

## H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.



EAN: 4002516133063 / Číslo materiálu: 11105950 / Číslo starého materiálu: 22784036D

Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh na výkon mikrovlnky	•
Rýchla mikrovlnka	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	43
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–250
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	250
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úrovně výkonu mikrovlnky vo W	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	568

## H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou  
v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.



EAN: 4002516133063 / Číslo materiálu: 11105950 / Číslo starého materiálu: 22784036D

Hmotnosť v kg	38,0
Celkový príkon v kW	3,20
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,00
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Káblový pokrmový teplomer	1
Sklenená miska	2

### Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7840 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou


v perfektne kombinovateľnom dizajne s autom. programami a pokrmovým teplomerom.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings