

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Príprava jedla vždy pod kontrolou – kamera v ohrevnom priestore
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl

A⁺

EAN: 4002516132776 / Číslo materiálu: 11106050 / Číslo starého materiálu: 22786025D

| Prevedenie a dizajn | |
|---|-----------------|
| Zabudovateľná rúra na pečenie | • |
| VitroLine | • |
| Farba prístroja | Obsidián čierna |
| Užívateľské výhody | |
| TasteControl | • |
| Rýchloohrev | • |
| Predohrev | • |
| Pokrmový teplomer | bez kábla |
| Udržiavanie teploty | • |
| Funkcia Crisp | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Rozmrazovanie | • |
| Automatické programy | • |
| Automatické programy špecifické pre krajinu | • |
| Automatické pečenie | • |
| Horúci vzduch Eco | • |
| Režimy grilovania | • |
| Gril | • |
| Malý gril | • |
| Horúci vzduch plus | • |
| Intenzívne pečenie | • |
| Klimatické pečenie | • |
| Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus | • |
| Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom | • |
| Klimatické pečenie s intenzívnym pečením | • |
| Klimatické pečenie s automatickým pečením | • |
| Príprava pri nízkej teplote | • |
| Horný/spodný ohrev | • |
| Horný ohrev | • |
| Spodný ohrev | • |
| Gril s cirkuláciou vzduchu | • |
| Špeciálne použitia | • |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Displej | M Touch |
| MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo | • |
| MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej | • |
| MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení | • |
| MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny | • |
| Kamera v ohrevnom priestore | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Nápoveda | • |
| Časovo programovateľné dávky pary | • |
| Polyfónne signálne tóny | • |
| Zobrazenie denného času | • |
| Synchronizácia času | • |

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.



EAN: 4002516132776 / Číslo materiálu: 11106050 / Číslo starého materiálu: 22786025D

| | |
|---|----------------|
| Zobrazenie dátumu | • |
| Kuchynský budík | • |
| Programovanie začiatku prípravy | • |
| Programovanie konca prípravy | • |
| Programovanie trvania prípravy | • |
| Indikácia aktuálnej teploty | • |
| Indikácia požadovanej teploty | • |
| Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | • |
| Navrhovaná teplota | • |
| Vlastné programy | • |
| Program Sabat | • |
| Individuálne nastavenia | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| Automatické využitie zostatkového tepla | • |
| Príkion vo vypnutom stave vo W | 0,5 |
| Príkion v režime Stand-by vo W | 1,0 |
| Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2,0 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 20 |
| Komfort pri údržbe | |
| Pyrolytické samočistenie | • |
| Katalyzátor | • |
| Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu | • |
| Dvierka CleanGlass | • |
| Bezpečnosť | |
| Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou | • |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Zablokovanie sprevádzkovania | • |
| Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy | • |
| Zablokovanie tlačidiel | • |
| Technické údaje | |
| Objem ohrevného priestoru v l | 76 |
| Počet úrovní zasunutia | 5 |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1 | 5 |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2 | 5 |
| Označenie úrovní zasunutia | • |
| Osvetlenie ohrevného priestoru | BrilliantLight |
| Teploty v °C | 30–300 |
| Min. teploty v °C | 30 |
| Max. teploty v °C | 300 |
| Min. šírka výklenku v mm | 560 |
| Max. šírka výklenku v mm | 568 |
| Min. výška výklenku v mm | 590 |
| Max. výška výklenku v mm | 595 |
| Hĺbka výklenku v mm | 550 |
| Šírka prístroja v mm | 595 |
| Výška prístroja v mm | 596 |

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



EAN: 4002516132776 / Číslo materiálu: 11106050 / Číslo starého materiálu: 22786025D

| | |
|--|-----------------|
| Hĺbka prístroja v mm | 568 |
| Hmotnosť v kg | 47,0 |
| Celkový príkon v kW | 3,70 |
| Napätie vo V | 220-240 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Istenie v A | 16 |
| Počet fáz | 1 |
| Pripojovací kábel so sieťovým konektorom | • |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,50 |
| Výmena žiarovky | Servisná služba |

Dodávané príslušenstvo

| | |
|---|---|
| Plech na pečenie s úpravou PerfectClean | 1 |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean | 1 |
| Rošt na pečenie s úpravou PyroFit | 1 |
| Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár) | 1 |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár) | 1 |
| Odvápňovacie tablety | 2 |

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7860 BP

Rúra na pečenie


v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings