

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



EAN: 4002516132790 / Číslo materiálu: 11106080 / Číslo starého materiálu: 22786045D

- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Príprava jedla vždy pod kontrolou – kamera v ohrevnom priestore
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl

A<sup>+</sup>

<b>Vyhotovenie</b>	
Farba prístroja	Nerez CleanSteel
<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
PureLine	•
<b>Užívateľské výhody</b>	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	bez kábla
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Malý gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Príprava pri nízkej teplote	•
Horný/spodný ohrev	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Špeciálne použitia	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
Kamera v ohrevnom priestore	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.



EAN: 4002516132790 / Číslo materiálu: 11106080 / Číslo starého materiálu: 22786045D

Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Povrch z nerez/CleanSteel	•
Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



EAN: 4002516132790 / Číslo materiálu: 11106080 / Číslo starého materiálu: 22786045D

Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 596 x 569
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	569
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,70
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Servisná služba

#### Dodávané príslušenstvo

Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Bezkáblový pokrmový teplomer	1
Výberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovacie tablety	2

#### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7860 BP

### Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings