

H 7860 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Príprava jedla vždy pod kontrolou – kamera v ohrevnom priestore
- Minimálna námaha pri čistení – Pyrolytické čistenie& PyroFit
- Obzvlášť nadýchané cesto a prepečená kôrka – Moisture plus
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl



EAN: 4002516133223 / Číslo materiálu: 11106110 / Číslo starého materiálu: 22786075D

Všeobecné informácie	
označenie modelu	H 7860 BPX
Číslo materiálu výrobcu	11106110
EAN number	4002516133223
Marketingová trieda	Diamond
Prevedenie a dizajn	
ArtLine	•
Bez rukoväti	•
Typ a dizajn prístroja	
Rúra	•
Farba spotrebiča	Grafitová sivá
Užívateľské výhody	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	Bez kábla
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické pečenie	•
Malý gril	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Horúci vzduch plus	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Príprava pri nízkej teplote	•
Horný/spodný ohrev	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Špeciálne použitia	•
Gril	•
Horúci vzduch Eco	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
Kamera v ohrevnom priestore	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•

H 7860 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.



EAN: 4002516133223 / Číslo materiálu: 11106110 / Číslo starého materiálu: 22786075D

Časovo programovateľné dávky pary	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkon v pohotovostnom režime vo W	0,8
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do sieťového pohotovostného režimu v min	20
Komfort pri údržbe	
Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
Výkon výrobníka pary v kW	1,10
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	0,3
Sacia rúrka na nasávanie vody	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590


H 7860 BPX

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings