

H 7890 BP

Rúra na pečenie so šírkou 90 cm

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Príprava jedla vždy pod kontrolou – kamera v ohrevnom priestore
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Rýchle zohriatie a rovnomerné rozvádzanie tepla – TwinPower

A

EAN: 4002516133230 / Číslo materiálu: 11106120 / Číslo starého materiálu: 22789045D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Nerez CleanSteel
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
PureLine	•
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	bez kábla
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Motor otočného grilu	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Malý gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Príprava pri nízkej teplote	•
Horný/spodný ohrev	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
Kamera v ohrevnom priestore	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Ovládací panel 3D	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Polyfónne signálne tóny	•

H 7890 BP

Rúra na pečenie so šírkou 90 cm

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.



EAN: 4002516133230 / Číslo materiálu: 11106120 / Číslo starého materiálu: 22789045D

Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Povrch z nerez/CleanSteel	•
Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	90
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Ventilátor horúceho vzduchu TwinPower	•
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	860
Max. šírka výklenku v mm	860
Min. výška výklenku v mm	517

H 7890 BP

Rúra na pečenie so šírkou 90 cm

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.




EAN: 4002516133230 / Číslo materiálu: 11106120 / Číslo starého materiálu: 22789045D

Max. výška výklenku v mm	517
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	895
Výška prístroja v mm	478
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	74,0
Celkový príkon v kW	5,60
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	3
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,80
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	2
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	2
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Bezkáblový pokrmový teplomer	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1
Plech na grilovanie a pečenie s úpravou PerfectClean	1
Odvápňovacie tablety	2
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, româna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

Rúra na pečenie so šírkou 90 cm


v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings