

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Jednoduchá príprava kompletného pokrmu – príprava menu
- Prístroj s možnosťou pripojenia na WiFi – Miele@home

EAN: 4002516116226 / Číslo materiálu: 11106370 / Číslo starého materiálu: 23724020D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná parná rúra	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Obsidián čierna
Užívateľské výhody	
Externá tvorba pary	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Príprava v pare	•
Ohrev	•
Príprava v pare Eco	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Výberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



EAN: 4002516116226 / Číslo materiálu: 11106370 / Číslo starého materiálu: 23724020D

Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release	•
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,5
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Ohrevný priestor L	•
Objem ohrevného priestoru v l	40
Počet úrovní zasunutia	4
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Doraz dvierok	dolu
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	569
Hmotnosť v kg	26,4
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dodávané príslušenstvo	
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovacia miska	2
Neperforovaná nerezová napařovacia miska	1
Rošt	1
Záchytná miska	1
Odvápňovacie tablety	2

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



EAN: 4002516116226 / Číslo materiálu: 11106370 / Číslo starého materiálu: 23724020D

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra


na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings


DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DG2740, DG2840, DG7140, DG7240, DG7440 - installation drawing