

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Jednoduchá príprava kompletného pokrmu – príprava menu
- Prístroj s možnosťou pripojenia na WiFi – Miele@home

EAN: 4002516116226 / Číslo materiálu: 11106370 / Číslo starého materiálu: 23724020D

<b>Vyhotovenie</b>	
Farba prístroja	Obsidián čierna
<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná parná rúra	•
VitroLine	•
<b>Užívateľské výhody</b>	
Externá tvorba pary	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Automatické programy s individuálnym prispôsobením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Príprava v pare	•
Ohrev	•
Príprava v pare Eco	•
Špeciálne použitia	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



EAN: 4002516116226 / Číslo materiálu: 11106370 / Číslo starého materiálu: 23724020D

Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Parná tech./zásobovanie vodou</b>	
DualSteam	•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release	•
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,5
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Ohrevný priestor L	•
Objem ohrevného priestoru v l	40
Počet úrovní zasunutia	4
Doraz dvierok	dolu
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	569
Hmotnosť v kg	26,4
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Prípojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovacia miska	2
Neperforovaná nerezová napařovacia miska	1
Neperforovaná nerezová napařovacia miska DGG 50 40	1
Rošt	1
Záchytná miska DGG 100 40	1
Odvápňovacie tablety	2

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



EAN: 4002516116226 / Číslo materiálu: 11106370 / Číslo starého materiálu: 23724020D

#### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DG 7240

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s automatickými programami a sieťovým prepojením.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing