

DG 7440

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Osvetlenie ohrevného priestoru – 2 bodové LED
- Prístroj s možnosťou pripojenia na WiFi – Miele@home

EAN: 4002516128489 / Číslo materiálu: 11106400 / Číslo starého materiálu: 23744010D

<b>Vyhotovenie</b>	
Farba prístroja	Brilantová biela
<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná parná rúra	•
VitroLine	•
<b>Užívateľské výhody</b>	
Externá tvorba pary	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Príprava v pare	•
Sous-vide	•
Ohrev	•
Príprava v pare Eco	•
Špeciálne použitia	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20

DG 7440

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



EAN: 4002516128489 / Číslo materiálu: 11106400 / Číslo starého materiálu: 23744010D

<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Parná tech./zásobovanie vodou</b>	
DualSteam	•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release	•
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,5
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Ohrevný priestor L	•
Objem ohrevného priestoru v l	40
Počet úrovní zasunutia	4
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	2 LED spoty
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	569
Hmotnosť v kg	26,4
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová naparovacia miska	2
Neperforovaná nerezová naparovacia miska	1
Neperforovaná nerezová naparovacia miska DGG 50 40	1
Rošt	1

DG 7440

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



EAN: 4002516128489 / Číslo materiálu: 11106400 / Číslo starého materiálu: 23744010D

Záchytná miska DGG 100 40

1

Odvápňovacie tablety

2

#### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DG 7440

Zabudovateľná parná rúra


na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DG 7440

Zabudovateľná parná rúra

na zdravé varenie s autom. programami, sieť. prepojením a varením Sous-vide.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing