

DGM 7840

Parná rúra s mikrovlnkou

na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



- Veľký displej so senzorom priblíženia – M Touch + MotionReact
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Rovnomerné a rýchle výsledky mikrovlnky – Quick & Gentle
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Skrátený čas prípravy vďaka kombinácii pary s mikrovlnkou

EAN: 4002516128564 / Číslo materiálu: 11106650 / Číslo starého materiálu: 23784034D

| Prevedenie a dizajn | |
|--|----------------|
| Farba | Grafitová sivá |
| Parná rúra s mikrovlnkou | • |
| VitroLine | • |
| Užívateľské výhody | |
| Quick & Gentle | • |
| Externá tvorba pary | • |
| Príprava menu bez prenášania chutí | • |
| Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy | • |
| Udržiavanie teploty | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Rozmrazovanie | • |
| Automatické programy | • |
| Automatické programy špecifické pre krajinu | • |
| Príprava v pare | • |
| Rýchla príprava | • |
| Ohrev | • |
| Mikrovlnka | • |
| Príprava v pare Eco | • |
| Špeciálne použitia | • |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Displej | M Touch |
| Približovací senzor MotionReact | • |
| MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo | • |
| MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej | • |
| MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení | • |
| MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny | • |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Nápoveda | • |
| Funkcia Popcorn | • |
| Príprava nezávislá od množstva | • |
| Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne | • |
| Automatická príprava menu | • |
| Redukcia pary pred ukončením programu | • |
| Polyfónne signálne tóny | • |
| Zobrazenie denného času | • |
| Zobrazenie dátumu | • |
| Kuchynský budík | • |
| Programovanie začiatku prípravy | • |
| Programovanie konca prípravy | • |
| Programovanie trvania prípravy | • |
| Indikácia aktuálnej teploty | • |
| Indikácia požadovanej teploty | • |
| Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | • |
| Navrhovaná teplota | • |
| Rýchla mikrovlnka | • |

DGM 7840

Parná rúra s mikrovlnkou

na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



EAN: 4002516128564 / Číslo materiálu: 11106650 / Číslo starého materiálu: 23784034D

| | |
|---|-----------------|
| Vlastné programy | • |
| Individuálne nastavenia | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Príkion vo vypnutom stave vo W | 0,5 |
| Príkion v režime Stand-by vo W | 1,0 |
| Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2,0 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 20 |
| Komfort pri údržbe | |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou | • |
| Externý výrobnik pary | • |
| Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu | • |
| Programy údržby | • |
| Údržbový program odmočenie | • |
| Rýchlopínače pre postranné mriežky | • |
| Vyberateľné postranné mriežky | • |
| Odvápňovanie | • |
| Dvierka CleanGlass | • |
| Parná tech./zásobovanie vodou | |
| DualSteam | • |
| Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release | • |
| Objem zásobníka na čerstvú vodu v l | 1,5 |
| Bezpečnosť | |
| Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou | • |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Zablokovanie sprevádzkovania | • |
| Systém ochladzovania výparov | • |
| Zablokovanie tlačidiel | • |
| Technické údaje | |
| Ohrevný priestor L | • |
| Objem ohrevného priestoru v l | 40 |
| Počet úrovní zasunutia | 4 |
| Doraz dvierok | dolu |
| Osvetlenie ohrevného priestoru | 2 LED spoty |
| Min. teploty pri príprave v pare v °C | 40 |
| Max. teploty pri príprave v pare v °C | 100 |
| Elektronicky riadený výkon mikrovlnky | • |
| Úrovnne výkonu mikrovlnky vo W | |
| Min. šírka výklenku v mm | 560 |
| Max. šírka výklenku v mm | 568 |
| Min. výška výklenku v mm | 450 |
| Max. výška výklenku v mm | 452 |
| Hĺbka výklenku v mm | 550 |
| Rozmery prístroja (š x v x h) v mm | 595 x 455 x 569 |
| Šírka prístroja v mm | 595 |
| Výška prístroja v mm | 455 |
| Hĺbka prístroja v mm | 569 |

DGM 7840

Parná rúra s mikrovlnkou

na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



EAN: 4002516128564 / Číslo materiálu: 11106650 / Číslo starého materiálu: 23784034D

| | |
|--|-----------------|
| Hmotnosť v kg | 30,6 |
| Celkový príkon v kW | 3,30 |
| Napätie vo V | 230 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Istenie v A | 16 |
| Počet fáz | 1 |
| Pripojovací kábel so sieťovým konektorom | • |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 2 |
| Výmena žiarovky | Servisná služba |

Dodávané príslušenstvo

| | |
|--|---|
| Vyberateľná postranná mriežka (pár) | 1 |
| Perforovaná nerezová naparovacia miska | 2 |
| Neperforovaná nerezová naparovacia miska DGG 50 40 | 1 |
| Neperforovaná nerezová naparovacia miska DGG 50 80 | 1 |
| Rošt | 1 |
| Sklenená miska DMGS7 100 30 | 1 |
| Odvápňovacie tablety | 2 |

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGM 7840

Parná rúra s mikrovlnkou

na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing



DGM 7840

Parná rúra s mikrovlnkou


na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing