

DGM 7845

Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



- Veľký displej so senzorom priblíženia – M Touch + MotionReact
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Rovnomerné a rýchle výsledky mikrovlnky – Quick & Gentle
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Skrátený čas prípravy vďaka kombinácii pary s mikrovlnkou

EAN: 4002516128601 / Číslo materiálu: 11106690 / Číslo starého materiálu: 23784534D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Grafitová sivá
Prevedenie a dizajn	
Parná rúra s mikrovlnkou	•
VitroLine	•
Užívateľské výhody	
Quick & Gentle	•
Externá tvorba pary	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Príprava v pare	•
Rýchla príprava	•
Ohrev	•
Mikrovlnka	•
Príprava v pare Eco	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
Približovací senzor MotionReact	•
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Funkcia Popcorn	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•

DGM 7845

Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



EAN: 4002516128601 / Číslo materiálu: 11106690 / Číslo starého materiálu: 23784534D

Rýchla mikrovlnka	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Programy údržby	•
Údržbový program odmočenie	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release	•
DirectWater	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Ohrevný priestor L	•
Objem ohrevného priestoru v l	40
Počet úrovní zasunutia	4
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	2 LED spoty
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úrovně výkonu mikrovlnky vo W	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455

DGM 7845

Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.




EAN: 4002516128601 / Číslo materiálu: 11106690 / Číslo starého materiálu: 23784534D


Hĺbka prístroja v mm	569
Hmotnosť v kg	30,6
Celkový príkon v kW	3,30
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dĺžka prívodovej hadice vody v m	2,0
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovacia miska	2
Neperforovaná nerezová napařovacia miska DGG 50 40	1
Neperforovaná nerezová napařovacia miska DGG 50 80	1
Rošt	1
Sklenená miska DMGS7 100 30	1
Odvápňovacie tablety	2
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGM 7845


Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing

DGM 7845


Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



DG DGM, installation drawing



DGM7845 DGM7645 Installation DGM solid water,
installation drawing



side view DG DGM, installation drawings