

DGM 7845

Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



- Veľký displej so senzorom priblíženia – M Touch + MotionReact
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Rovnomerné a rýchle výsledky mikrovlnky – Quick & Gentle
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Skrátený čas prípravy vďaka kombinácii pary s mikrovlnkou

EAN: 4002516128403 / Číslo materiálu: 11106700 / Číslo starého materiálu: 23784544D

Prevedenie a dizajn	
Parná rúra s mikrovlnkou	•
PureLine	•
Farba prístroja	Nerez CleanSteel
Užívateľské výhody	
Quick & Gentle	•
Externá tvorba pary	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Príprava v pare	•
Rýchla príprava	•
Ohrev	•
Mikrovlnka	•
Príprava v pare Eco	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
Približovací senzor MotionReact	•
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Funkcia Popcorn	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Rýchla mikrovlnka	•

DGM 7845

Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



EAN: 4002516128403 / Číslo materiálu: 11106700 / Číslo starého materiálu: 23784544D

Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Povrch z nerez/CleanSteel	•
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Programy údržby	•
Údržbový program odmočenie	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release	•
DirectWater	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Ohrevný priestor L	•
Objem ohrevného priestoru v l	40
Počet úrovní zasunutia	4
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	2 LED spoty
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úrovně výkonu mikrovlnky vo W	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455

DGM 7845

Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



EAN: 4002516128403 / Číslo materiálu: 11106700 / Číslo starého materiálu: 23784544D

Hĺbka prístroja v mm	569
Hmotnosť v kg	30,6
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Celkový príkon v kW	3,30
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dĺžka prívodovej hadice vody v m	2,0
Výmena žiarovky	Servisná služba

Dodávané príslušenstvo


Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová naparovacia miska	2
Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm	1
Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 80 mm	1
Rošt	1
Sklenená miska	1
Odvápňovacie tablety	2

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	---

DGM 7845


Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DGM 7845


Parná rúra s mikrovlnkou a pripojením na čerstvú vodu
na zdravé varenie a zohrievanie so sieť. prepojením a displejom M Touch.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DGM7845, DGM7645, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings