

DGC 7840

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie s bezkáblovým teplomerom a prípravu menu.



- Veľký displej so senzorom priblíženia – M Touch + MotionReact
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Zvonku chromkavé, vnútri šľavnaté – kombinovaná príprava
- Miele@home – spotrebič s pripojením na WiFi + Mix & Match
- Jednoduché čistenie – nerezový ohrevný priestor s PerfectClean

EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D

Všeobecné informácie	
označenie modelu	DGC 7840
Číslo materiálu výrobcu	11107170
EAN number	4002516126768
Prevedenie a dizajn	
Konvektomaty	•
PureLine	•
Prevedenie a dizajn	
Farba	Nerez CleanSteel
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Externá tvorba pary	•
Klimatický senzor	•
Individuálne možnosti nastavenia vlhkosti pri kombinovanej príprave	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Mix & Match	•
Pokrmový teplomer	bez kábla
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Horúci vzduch plus	•
Horný/spodný ohrev	•
Príprava v pare	•
Kombinovaná príprava	•
Kombinovaná príprava s horúcim vzduchom plus	•
Kombinovaná príprava s horným/spodným ohrevom	•
Kombinovaná príprava s veľkým grilom	•
Sous-vide	•
Intenzívne pečenie	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Režimy grilovania	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Múčniky špeciál	•
Horúci vzduch Eco	•
Príprava v pare Eco	•
Rozmrazovanie	•
Pečenie Gourmet	•
Ohrev	•
Nahrievanie tanierov	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•

DGC 7840

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie s bezkáblovým teplomerom a prípravu menu.



EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D

Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
Približovací senzor MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Motorický výsuvný panel	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Polyfónne signálne tóny	•
Časové funkcie	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkon v režime Stand-by vo W	0,8
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Povrch z nerez/CleanSteel	•
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Programy údržby	•
Údržbový program odmočenie	•
Údržbový program oplach	•

DGC 7840

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie s bezkáblovým teplomerom a prípravu menu.

EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D

Program sušenia ohrevného priestoru	•
Rýchloupínače pre postranné mriežky	•
Výberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,4
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelom	•
Sitko v odtoku	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	48
Počet úrovní zasunutia	3
Označenie úrovní zasunutia	•
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Min. teploty pri pečení v rúre v °C	30
Max. teploty pri pečení v rúre v °C	225
Teploty pri pečení v rúre v °C	30–225
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Teploty pri príprave v pare v °C	40–100
Rozmery výklenku (š x v x h) v mm	560-568 x 450-452 x 555
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	555
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Hmotnosť v kg	39,7
Celkový príkon v kW	3,40
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár)	1

DGC 7840

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie s bezkáblovým teplomerom a prípravu menu.



EAN: 4002516126768 / Číslo materiálu: 11107170 / Číslo starého materiálu: 23784042D

Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean (pár)	1
Perforovaná nerezová naparovacia miska	2
Odvápňovacie tablety	2
Čistiaci prostriedok DGClean	1

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

???, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ???, ???, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


DGC 7840

Kompaktný konvektomat


na prípravu v pare, pečenie s bezkáblovým teplomerom a prípravu menu.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x, DGC7x4x installation drawings



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing