

M 2240 SC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra

s postranným sensorovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu.



- 7-miestny displej so sensorovým ovládaním – EasySensor
- Perfektné rozmrazovanie a varenie – automatické programy
- Pokrmu vždy pripravené na konzumáciu – autom. udržiav. teploty
- Kompaktné – 26 l objem ohrevného priestoru

EAN: 4002516117124 / Číslo materiálu: 11108900 / Číslo starého materiálu: 24224020A

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná mikrovlnná rúra	•
Farba	Obsidián čierna
SideControl	•
Užívateľské výhody	
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Automatické programy	•
Sólo prevádzka mikrovlnka	•
Komfort pri obsluhu	
Displej	EasySensor
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie trvania prípravy	•
Rýchla mikrovlnka	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Nočné vypnutie	•
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor	•
Bezpečnosť	
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Bezpečnostný vypínač	•
Upozornenie „Door“ na nedovretie dvierok	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	26
Doraz dvierok	vľavo
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Výška ohrevného priestoru v cm	20,7
Priemer otočného taniera v cm	32,5
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Maximálny výkon mikrovlnky v W	900
Min. šírka výklenku v mm	562
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	500
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 452 x 401
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	452
Hĺbka prístroja v mm	401
Odvetranie nezávisle od výklenku	•
Hmotnosť v kg	18,0
Celkový príkon v kW	1,4
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,60

M 2240 SC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra

s postranným senzorovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu.



EAN: 4002516117124 / Číslo materiálu: 11108900 / Číslo starého materiálu: 24224020A

Výmena žiarovky

Servisná služba

Dodávané príslušenstvo


Otočný tanier

1


M 2240 SC

Zabudovateľná mikrovlnná rúra


s postranným sensorovým ovládaním pre pohodlnú manipuláciu.



M2240SC, installation drawing



M2240SC, installation drawings



M2240SC, installation drawings