


KM 7404 FX

Samostatná indukčná varná doska  
so zónou varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť.




- Rýchly výber vďaka radu čísiel – ComfortSelect
- 4Varné zóny vrát. 1 výkonnej zóny varenia PowerFlex
- 592 mm mm šírka pre montáž bez rámu na zapustenie
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516148876 / Číslo materiálu: 11128630 / Číslo starého materiálu: 26740460D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 140-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2500
Max. výkon vo W	1850
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3000
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1700
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	2200
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•

KM 7404 FX

Samostatná indukčná varná doska  
so zónou varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť.




EAN: 4002516148876 / Číslo materiálu: 11128630 / Číslo starého materiálu: 26740460D

Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Kuchynský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	592
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	492
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	570
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	470
Hmotnosť v kg	11
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	596
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	496
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

KM 7404 FX

Samostatná indukčná varná doska  
so zónou varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť.



KM 7404 FX (installation drawing)