


KM 7414 FX

Samostatná indukčná varná doska
so zónou varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť.




- Rýchly výber vďaka radu čísiel – ComfortSelect
- 4Varné zóny vrát. 1 výkonnej zóny varenia PowerFlex
- 752 mm mm šírka pre montáž bez rámu na zapustenie
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516148883 / Číslo materiálu: 11128640 / Číslo starého materiálu: 26741460D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Velkosť v mm	Ø 160-220
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu v strede
Druh	Varná zóna Vario
Velkosť v mm	Ø 100-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1700
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	2200
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Velkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnce	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•

KM 7414 FX

Samostatná indukčná varná doska
so zónou varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť.




EAN: 4002516148883 / Číslo materiálu: 11128640 / Číslo starého materiálu: 26741460D

Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Kuchynský budík	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	752
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	492
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	730
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	470
Hmotnosť v kg	12
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	756
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	496
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno

KM 7414 FX

Samostatná indukčná varná doska
so zónou varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť.



KM 7414 FX (installation drawing)