


KM 7678 FL

Samostatná indukčná varná doska

so 800 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu



- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- Inteligentné rozpoznanie hrncov – až pre 6 kuchynských riadov
- Bez rámu pre montáž so zapustením al. položením na pracovnú dosku
- Široká škála výkonu – udržiavanie teploty a TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity


EAN: 4002516149033 / Číslo materiálu: 11128730 / Číslo starého materiálu: 26767870D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Kombinovateľné so SmartLine	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	6
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	ľubovoľne voliteľné
Druh	Celá plocha
Velkosť v mm	740x380
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3300
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Pomoc pri polohovaní	•
Ochrana pri utieraní	•
Kuchynský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržiavateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•

KM 7678 FL

Samostatná indukčná varná doska

so 800 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu




EAN: 4002516149033 / Číslo materiálu: 11128730 / Číslo starého materiálu: 26767870D

Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 800 x 520
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	19
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	11,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno


## KM 7678 FL

Samostatná indukčná varná doska

so 800 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)