

## KM 7678 FR

Samostatná indukčná varná doska

so 806 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu



- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- Inteligentné rozpoznanie hrncov – až pre 6 kuchynských riadov
- Nerezový rám pre montáž položením na pracovnú dosku
- Široká škála výkonu – udržiavanie teploty a TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity


EAN: 4002516149040 / Číslo materiálu: 11128740 / Číslo starého materiálu: 26767800D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Obvodový nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	6
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	ľubovoľne voliteľné
Druh	Celá plocha
Velkosť v mm	740x380
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3300
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Automatická funkcia Con@ctivity 3.0	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Pomoc pri polohovaní	•
Ochrana pri utieraní	•
Kuchynský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•

## KM 7678 FR

Samostatná indukčná varná doska

so 806 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu




EAN: 4002516149040 / Číslo materiálu: 11128740 / Číslo starého materiálu: 26767800D

Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	52 x 806 x 526
Rozmery v mm (šírka)	806
Rozmery v mm (výška)	52
Rozmery v mm (hĺbka)	526
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	45
Hmotnosť v kg	19
Celkový príkon v kW	11,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

## KM 7678 FR

Samostatná indukčná varná doska  
so 806 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu



KM 7678FR (installation drawings)