

CVA 7845

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.



- Veľký textový displej so senzorom – M Touch + MotionReact
- Individuálny pôžitok – 3 zásobníky na kávové zrná – CoffeeSelect
- Dokonalá starostlivosť – automaticky s AutoDescalce a AutoClean
- Perfektné umiestnenie: vďaka patentovanému snímaču CupSensor
- Súčasná príprava stlačením tlačidla – OneTouch for Two

EAN: 4002516140146 / Číslo materiálu: 11164780 / Číslo starého materiálu: 29784540CZ

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu	•
PureLine	•
Farba	Nerez Cleansteel
Užívateľské výhody	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Príprava OneTouch	•
Príprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov	10
Kuželový mlynček zachovávajúci arómu	•
Nastaviteľný stupeň mletia	•
Programovateľné množstvo namletia	•
Programovateľné množstvo vody	•
Programovateľná teplota vody	•
Programovateľné množstvo mlieka	•
Programovateľné množstvo mliečnej peny	•
Programovateľné predsparenie	•
TeaTimer	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
CupSensor	•
Plynule výškovo nastaviteľný centrálny vývod min. v cm	4,0
Plynule výškovo nastaviteľný centrálny vývod max. v cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick nádoba na mlieko	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skrytý úchyt dverok	•
BrilliantLight	•
Osvetlenie sparovacej jednotky	•
Režim Expert	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Počet druhov zrnkovej kávy	3
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu	3
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g	300
Objem zásobníka na zrnkovú kávu B v g	150
Objem zásobníka na zrnkovú kávu C v g	150
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	600
Odoberateľné zásobníky na zrnkovú kávu	•
Objem zásobníka na vodu v l	2,7
Objem nádoby na mlieko v l	0,7
Objem odkvapkávacej misky v l	1,6
Ľahko prístupné zásobníky	•

CVA 7845

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.



EAN: 4002516140146 / Číslo materiálu: 11164780 / Číslo starého materiálu: 29784540CZ

Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Nastaviteľný čas zapnutia	•
Nastaviteľný čas vypnutia	•
Nastaviteľný režim Stand-by	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Nápoje</b>	
Voliteľné množstvá nápoja v ml	20-300
Ristretto obyčajné	•
Ristretto dvojité	•
Espresso obyčajné	•
Espresso dvojité	•
Káva obyčajná	•
Káva dvojité	•
Veľká káva obyčajná	•
Veľká káva dvojité	•
Kapučino obyčajné	•
Kapučino dvojité	•
Latte Macchiato obyčajné	•
Latte Macchiato dvojité	•
Horúce mlieko obyčajné	•
Horúce mlieko dvojité	•
Mliečna pena obyčajná	•
Mliečna pena dvojité	•
Espresso Macchiato obyčajné	•
Espresso Macchiato dvojité	•
Cappuccino Italiano obyčajné	•
Cappuccino Italiano dvojité	•
Flat white obyčajné	•
Flat white dvojité	•
Café au lait obyčajné	•
Café au lait dvojité	•
Caffè Latte obyčajné	•
Caffè Latte dvojité	•
Caffè americano obyčajné	•
Caffè americano dvojité	•
Long black obyčajné	•
Long black dvojité	•
Teplá voda obyčajná	•
Teplá voda dvojité	•
Horúca voda obyčajná	•
Horúca voda dvojité	•
Čierny čaj obyčajný	•
Čierny čaj dvojité	•
Bylinkový čaj obyčajný	•
Bylinkový čaj dvojité	•
Ovocný čaj obyčajný	•
Ovocný čaj dvojité	•
Zelený čaj obyčajný	•
Zelený čaj dvojité	•

CVA 7845

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.

EAN: 4002516140146 / Číslo materiálu: 11164780 / Číslo starého materiálu: 29784540CZ

Biely čaj obyčajný	•
Biely čaj dvojitý	•
Japonský čaj obyčajný	•
Japonský čaj dvojitý	•
Chai Latte obyčajný	•
Chai Latte dvojitý	•
Kávová kanvica	•
Čajová kanvica	•
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco	•
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	1,4
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Čelný panel z nerezovej ocele s úpravou CleanSteel	•
AutoDescalce	•
Manuálne odvápnenie	•
AutoClean	•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	•
Komfortné čistiace programy	•
Funkcia automatického preplachovania	•
ComfortClean	•
Vyberateľné rozvody mlieka	•
Vyberateľná sparovacia jednotka	•
Nastaviteľná tvrdosť vody	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Zablokovanie sprevádzkovania	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimálna šírka výklenku v mm	560
Maximálna šírka výklenku v mm	568
Minimálna výška výklenku v mm	450
Maximálna výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	475
Hĺbka pri otvorených dverkách v cm	108,0
Celkový príkion v kW	1,45
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Dĺžka prívodovej hadice vody v m	1,5
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Sklenená nádoba na mlieko	•
Odvápňovacia kartuša	•

CVA 7845

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.



EAN: 4002516140146 / Číslo materiálu: 11164780 / Číslo starého materiálu: 29784540CZ

AutoCleaner

#### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

•  
bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## CVA 7845

Zabudovateľný kávovar s DirectWater

v kombinovateľnom dizajne s CoffeeSelect a AutoDescalce pre maximálne požiadavky.

