


CS 7641 FL  
Prvok SmartLine  
s indukčne ohrievanou priehľbinou na wok




- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- Elegantný dizajn – pre montáž do plochy alebo polozenie
- Perfektná kombinovateľnosť s každým prvkom SmartLine
- Osobitosť – so zapustenou priehľbeninou na wok
- Výkonný – funkcia Booster


EAN: 4002516230267 / Číslo materiálu: 11280000 / Číslo starého materiálu: 27764150D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Dizajn</b>	
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	1
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	v strede
Druh	Priehľbina na wok
Veľkosť v mm	Ø 300
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2500
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
<b>Bezpečnosť</b>	
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	133 x 378 x 520
Rozmery v mm (šírka)	378
Rozmery v mm (výška)	133
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	358/382 x 500/524
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	358 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	129
Vnútorň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	358
Vnútorň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	12
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	382
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	3,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno
Panvica wok bez povrchovej úpravy	•


CS 7641 FL  
 Prvok SmartLine  
 s indukčne ohrievanou priehľbinou na wok




CS7641FL, flush (\*Fußnote) (Installation drawing)



CS7641FL, on-set (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)