

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1600 ot/min | Aut. dávkovanie | QuickPowerWash | Vírusová hygiena



- Presné a automatické dávkovanie pracieho prostriedku s TwinDos®
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textilie a fláky
- Displej a pohodlná obsluha dotykom prsta – ComfortSensor
- Úplné ovládanie práčky pomocou aplikácie Miele@home*

* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516258582 / Číslo materiálu: 11363340 / Číslo starého materiálu: 11E18756CZ

Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1600
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Chróm
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	ComfortSensor biely, 1-riad.
Čistiaci výkon	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Program škrvny	•
Preukázaná vírusová hygiena	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	9,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstredovania	A
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	68
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	199
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,40

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1600 ot/min | Aut. dávkovanie | QuickPowerWash | Vírusová hygiena



EAN: 4002516258582 / Číslo materiálu: 11363340 / Číslo starého materiálu: 11E18756CZ

Prikon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,80
EcoFeedback	•
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Páperové prikrývky	•
Vankúše	•
Páperie	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Čistenie prístroja	•
Bavlna so šípkou	•
Nové textilie	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
SingleWash	•
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Extra tichý	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Protizávažia zo sivej liatiny	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Waterproof-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A I 9 kg I 1600 ot/min I Aut. dávkovanie I QuickPowerWash I Vírusová hygiena



EAN: 4002516258582 / Číslo materiálu: 11363340 / Číslo starého materiálu: 11E18756CZ

Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dverok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	95
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
3 kapsuly	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	•
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1600 ot/min | Aut. dávkovanie | QuickPowerWash | Vírusová hygiena



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm