

WWD320 WCS PWash&8kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 8 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | CapDosing



- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave
- Extra predžehlenie vyhladzuje pokrčené oblečenie a ušetrí až 50 % času a námahy#
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textílie a fláky
- Úsporný, výkonný, neopotrebovatelný – ProfiEco motor



EAN: 4002516259879 / Číslo materiálu: 11363390 / Číslo starého materiálu: 11WD3201CZ

Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s bielym krúžkom
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor žlté, 7-segm.
Čistiaci výkon	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	8,0
Komfort pri obsluhu	
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	47
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	47
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	219
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•

WWD320 WCS PWash&8kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 8 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | CapDosing




EAN: 4002516259879 / Číslo materiálu: 11363390 / Číslo starého materiálu: 11WD3201CZ

Express 20	•
Impregnácia	•
Bavlna so šípkou	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Kvalita	
Protizávažia zo sivej liatiny	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	93
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2


WWD320 WCS PWash&8kg

Práčka s predným plnením W1:


A | 8 kg | 1400 ot/min | QuickPowerWash | Predžehlenie | CapDosing




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm