

WWG 660 WCS TDos & 9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.



- Aut. dávkovanie pracieho prostriedku stlačením tlačidla – TwinDos
- Jednoduchšie žehlenie vďaka predžehleniu s naparovaním
- Perfektný doplnok pre špeciálne použitia – CapDosing
- Displej a pohodlná obsluha dotykom prsta – ComfortSensor
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností

* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516258599 / Číslo materiálu: 11363410 / Číslo starého materiálu: 11WG6601CZ

Prevedenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián #ierna s pochrómovaným krúžkom
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	5° zošíkmenie
Spôsob ovládania	oto#ný volič
Displej	ComfortSensor biely, 1-riad.
Čistiaci výkon	
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	9,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	•
Multilingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	48
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	68
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	209
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,40
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,80
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•

WWG 660 WCS TDos & 9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.



EAN: 4002516258599 / Číslo materiálu: 11363410 / Číslo starého materiálu: 11WG6601CZ

Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Čistenie prístroja	•
Bavlna so šípkou	•
Len plákanie/skrobenie	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra funkcie	
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Extra tichý	•
Predžehlenie	•
Bzučiak	•
AllergoWash	•
Kvalita	
Pracia vaňa	Nerez
Protizávažia zo sivej liatiny	•
Bezpečnosť	
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	94
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dodávané príslušenstvo	
3 kapsuly	•

WWG 660 WCS TDos & 9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.



EAN: 4002516258599 / Číslo materiálu: 11363410 / Číslo starého materiálu: 11WG6601CZ

UltraPhase 1 + 2

Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

•

•

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portugués, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WWG 660 WCS TDos & 9kg

Práčka s predným plnením W1:

S TwinDos, CapDosing a Miele@home pre inteligentnú starostlivosť o bielizeň.

