


CS 7101-1 FL
Prvok SmartLine
s horákom dual-wok




- Jednoduché ovládanie – jednou rukou pomocou otočných voličov
- Elegantný dizajn – pre montáž do plochy alebo polozenie
- Perfektná kombinovateľnosť s každým prvkom SmartLine
- Široká škála výkonu – Dual wok s výkonom až 4.500 kW kW
- Jednoduché čistenie – nosiče riadu ComfortClean vhod. do umývačky

EAN: 4002516306832 / Číslo materiálu: 11402760 / Číslo starého materiálu: 27710151D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Plyn
Dizajn	
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	1
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	v strede
Druh	Dual-Wok
Veľkosť v mm	Ø 300
Max. výkon vo W	4500
Komfort pri obsluhu	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	Otočné voliče
Bezpečnosť	
GasStop	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	92 x 378 x 520
Rozmery v mm (šírka)	378
Rozmery v mm (výška)	92
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	358/382 x 500/524
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	358 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	92
Vnútorý rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	358
Vnútorý rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	7
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	382
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	4,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
CSFG7000 FlameGuard	•
Pripojovací kábel	Áno
Súprava trysiek na zemný plyn	•
Súprava trysiek na kvapalný plyn	•
Držiak na wok	•

CS 7101-1 FL
Prvok SmartLine
s horákom dual-wok



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)