

## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

### Ostrovný odsávač pár

výlučne s inteligentným ovládaním cez Con@ctivity 3.0 a aplikáciu Miele@mobile.



- Elegančný dizajn v tvare lampy s motorickým otváraním krídel
- Individuálne farebné osvetlenie – MyAmbientLight
- Jedinečná odvlhčovacia funkcia – HumidityBalance
- Exkluzívna funkcia vône – AmbientFragrance
- Zavesenie na jemných lanách s integrovaným elektrickým napájaním

**A+**

EAN: 4002516305682 / Číslo materiálu: 11408820 / Číslo starého materiálu: 28737835CZ

<b>Vyhotovenie</b>	
Ostrovný odsávač pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Spôsob vedenia vzduchu	Cirkulácia
<b>Dizajn</b>	
Farba	Brilantová biela
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka	•
Variabilná výška ako špeciálne vyhotovenie	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Hood in motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	31,6
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
<b>Osvetlenie</b>	
LED	•
Počet x W	2x5 W / 2x7,7 W
Intenzita osvetlenia v lx	350 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ambientné osvetlenie farebné	•
<b>Ventilátor</b>	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	240
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	380

## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Ostrovný odsávač pár

výlučne s inteligentným ovládaním cez Con@ctivity 3.0 a aplikáciu Miele@mobile.




EAN: 4002516305682 / Číslo materiálu: 11408820 / Číslo starého materiálu: 28737835CZ

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	440
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	600
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	63,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	66,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	52,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka tela odsávača v mm	700
Výška tela odsávača v mm	440
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	700
Hĺbka tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	1000
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Výška tela odsávača pri okrúhlych odsávačoch v mm	440
Hmotnosť netto v kg	24,6
Priemer tela odsávača v mm	500
Pevné pripojenie	•
Celkový príkon v kW	0,13
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
<b>Pokyny pre montáž</b>	
Montážna šablóna	•
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	potrebné
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Flakón s vôňou	•
Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter	•
Odvlhčovací filter	•
<b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>	
Aktívny uhlíkový filter	Nein
Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter	DKF 28-R
Flakón s vôňou SummerGarden	•

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Ostrovný odsávač pár

výlučne s inteligentným ovládaním cez Con@ctivity 3.0 a aplikáciu Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)