

G 5215 SCi XXL Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l v automatickom programe
- Úspora ďalších 50 % el. energie – pripojenie na teplú vodu
- Flexibilné a bezpečné uloženie – košové vybavenie Comfort



EAN: 4002516307525 / Číslo materiálu: 11479800 / Číslo starého materiálu: 21521557OE1

Vyhotovenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Umývačka riadu XXL	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej
Farba displeja	Žltá
Komfort	
Pomôcka na zatváranie dverí	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	C
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,9
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,74
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	74
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,52
Doba trvania programu ECO v minútach	238
Trieda emisie hluku	C
Emisie hluku v dB (A)	45
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti umývania	
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex

G 5215 SCi XXL Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu XXL


pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516307525 / Číslo materiálu: 11479800 / Číslo starého materiálu: 21521557OE1

Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	Comfort
Počet jedálenských súprav	14
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	845
Výška výklenku maximálne v mm	910
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	845
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	120,5
Hmotnosť netto v kg	45,7
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dverok v kg	3,0
Max. hmotnosť čelných dverok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	16,0
Dodávané príslušenstvo	
1 x balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 x balenie UltraTabs (20 kusov) alebo 9 balení za špeciálnu cenu	•

G 5215 SCi XXL Active Plus
Zabudovateľná umývačka riadu XXL
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)