


KM 7879 FL

Samostatná indukčná varná doska  
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.



- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – Smart Select White
- 4 varné zóny vrátane 1 zóny PowerFlex a 1 zóny TempControl
- 800 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516339472 / Číslo materiálu: 11506350 / Číslo starého materiálu: 26787970D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Grafitová čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna TempControl
Velkosť v mm	Ø 160-230
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu v strede
Druh	Varná zóna Vario
Velkosť v mm	Ø 100-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1700
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	2200
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Velkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect White
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Biela
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•

KM 7879 FL

Samostatná indukčná varná doska  
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.




EAN: 4002516339472 / Číslo materiálu: 11506350 / Číslo starého materiálu: 26787970D


Funkcia Recall	•
TempControl	•
Automatika vypnutia	•
Udržiavanie teploty Plus	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ochrana pri utieraní	•
Kuchynský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Lahko udržiavateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovácia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	13
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

## KM 7879 FL

Samostatná indukčná varná doska  
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.



KM7679FL, KM7879FL, KM7679-1FL, flush (Installation drawing)



KM7679 FL, KM7679-1FL, KM7879FL, overlying (installation drawing)