

KM 7899 FL

Samostatná indukčná varná doska
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.



- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – Smart Select White
- 5 varných zón vrátane 1 zóny PowerFlex a 1 zóny TempControl
- 936 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516339625 / Číslo materiálu: 11506360 / Číslo starého materiálu: 26789970D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Grafitová čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	5
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	5
Varné zóny PowerFlex	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Velkosť v mm	Ø 100-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1700
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	2200
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna TempControl
Velkosť v mm	Ø 160-230
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu v strede
Druh	Varná zóna Vario
Velkosť v mm	Ø 180-280
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
4. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Velkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•

KM 7899 FL

Samostatná indukčná varná doska
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.



EAN: 4002516339625 / Číslo materiálu: 11506360 / Číslo starého materiálu: 26789970D

Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect White
Automatická funkcia Con@ctivity 3.0	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Biela
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
TempControl	•
Automatika vypnutia	•
Udržiavanie teploty Plus	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ochrana pri utieraní	•
Kuchynský budík	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	936
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	916
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	916
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	16
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	940
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkion v kW	11,00

KM 7899 FL

Samostatná indukčná varná doska
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.




EAN: 4002516339625 / Číslo materiálu: 11506360 / Číslo starého materiálu: 26789970D


Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno

KM 7899 FL

Samostatná indukčná varná doska
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.



KM7899FL, KM7899-2FL overlying (installation drawing)



KM7899FL, KM7899-2FL, flush (installation drawing)