

WEA035 WCS Active

Práčka s predným plnením W1:

A | 7 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textilie a flaky
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave
- Pridávajte alebo odoberajte jednotlivé kusy počas pracieho cyklu vďaka AddLoad
- Rýchle osvieženie vďaka programu Express 20



EAN: 4002516331193 / Číslo materiálu: 11507280 / Číslo starého materiálu: 11EA0351CZ

Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Grafitová Pearlfinish
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	EasyControl žltá
Čistiaci výkon	
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	7,0
Komfort pri obsluhu	
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	B
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	51
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	45
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	199
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,30
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
Bavlna	•
Bavlna s predpraním	•
Ľahká údržba	•

WEA035 WCS Active

Práčka s predným plnením W1:

A | 7 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad




EAN: 4002516331193 / Číslo materiálu: 11507280 / Číslo starého materiálu: 11EA0351CZ

Jemná bielizeň	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Namáčanie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dvierok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	80
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2


WEA035 WCS Active

Práčka s predným plnením W1:


A | 7 kg | 1400 ot/min | CapDosing | Voštinový bubon | AddLoad




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm