

## WCA030 WCS Active

Práčka s predným plnením W1:

Pre 1–7 kg bielizne s osvedčenou kvalitou Miele za atraktívnu cenu.



- Šetrná starostlivosť o bielizeň vďaka voštinovému bubnu Miele
- Rýchle osvieženie vďaka programu Express 20
- Perfektný doplnok pre špeciálne použitia – CapDosing
- Jednoduché ovládanie pomocou senzorových tlačidiel – EasyControl
- Úsporný, výkonný, neopotrebovatelný – ProfiEco motor



EAN: 4002516330721 / Číslo materiálu: 11507290 / Číslo starého materiálu: 11CA0301CZ

<b>Vyhotovenie</b>	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
<b>Odstredovanie</b>	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Lotosovo biela
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	EasyControl žltá
<b>Čistiaci výkon</b>	
Presné dávkovanie CapDosing	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	7,0
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	B
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	51
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	45
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	199
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
Bavlna	•
Bavlna s predpraním	•
Ľahká údržba	•

WCA030 WCS Active

Práčka s predným plnením W1:

Pre 1–7 kg bielizne s osvedčenou kvalitou Miele za atraktívnu cenu.




EAN: 4002516330721 / Číslo materiálu: 11507290 / Číslo starého materiálu: 11CA0301CZ

Jemná bielizeň	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
<b>Extra pranie</b>	
Krátky	•
Namáčanie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
<b>Kvalita</b>	
Pracia vaňa	GlaronK
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hĺbka prístroja bez dverok (pre podstavenie) v mm	600
Hmotnosť v kg	80
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2


## WCA030 WCS Active

Práčka s predným plnením W1:


Pre 1–7 kg bielizne s osvedčenou kvalitou Miele za atraktívnu cenu.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm