

CM 5710 Silence

Volne stojaci kávovar

s prípravou OneTouch for Two pre maximálny pôžitok z kávy.



- Súčasná príprava stlačením tlačidla – OneTouch for Two
- Perfektné výsledky a intenzívna aróma kávy – AromaticSystem
- Krémová mliečna pena pre rôzne kávové špeciality
- Komf. čistenie pre starostlivosť a dlhú životnosť – čis. programy
- Jednoduchá príprava pre väčšie množstvo – funkcia kanvice

EAN: 4002516332909 / Číslo materiálu: 11525180 / Číslo starého materiálu: 29571006CZ

Prevedenie a dizajn	
Volne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu	•
Farba	Úprava PearlFinish bronzová
Užívateľské výhody	
AromaticSystem	•
Príprava OneTouch	•
Príprava OneTouch for Two	•
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov	2
Kuželový mlynček zachovávajúci arómu	•
Nastaviteľný stupeň mletia	•
Možnosť ďalšieho druhu kávy v mletej forme	•
Programovateľné množstvo namletia	•
Programovateľné množstvo vody	•
Programovateľná teplota vody	•
Programovateľné množstvo mlieka	•
Programovateľné množstvo mliečnej peny	•
Programovateľné predsparenie	•
Komfort pri obsluhu	
Displej	DirectSensor
MultiLingua	•
Počet druhov zrnkovej kávy	1
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu	1
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g	200
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	200
Objem zásobníka na vodu v l	1,3
Objem odkvapkávacej misky v l	0,8
Ľahko prístupné zásobníky	•
Nastaviteľný režim Stand-by	•
Individuálne nastavenia	•
Nápoje	
Voliteľné množstvá nápoja v ml	20-300
Ristretto obyčajné	•
Ristretto dvojité	•
Espresso obyčajné	•
Espresso dvojité	•
Káva obyčajná	•
Káva dvojitá	•
Velká káva obyčajná	•
Velká káva dvojitá	•
Kapučino obyčajné	•
Kapučino dvojité	•
Latte Macchiato obyčajné	•
Latte Macchiato dvojité	•
Horúce mlieko obyčajné	•
Horúce mlieko dvojité	•
Mliečna pena obyčajná	•
Mliečna pena dvojitá	•
Caffè Latte obyčajné	•
Caffè Latte dvojité	•

CM 5710 Silence

Voľne stojaci kávovar

s prípravou OneTouch for Two pre maximálny pôžitok z kávy.



EAN: 4002516332909 / Číslo materiálu: 11525180 / Číslo starého materiálu: 29571006CZ

Horúca voda obyčajná	•
Kávová kanvica	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco	•
Komfort pri údržbe	
Manuálne odvápnenie	•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	•
Komfortné čistiace programy	•
Funkcia automatického preplachovania	•
ComfortClean	•
Vyberateľné rozvody mlieka	•
Vyberateľná sparovacia jednotka	•
Nastaviteľná tvrdosť vody	•
Bezpečnosť	
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Technické údaje	
Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	13,5
Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	8,0
Šírka prístroja v mm	241
Výška prístroja v mm	360
Hĺbka prístroja v mm	460
Celkový príkon v kW	1,45
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,2
Dodávané príslušenstvo	
Voucher na kávovú kanvicu CJ 1	•
Voucher na 4 x 250 g zrnkovú kávu Black Edition ONE FOR ALL	•
Odvápňovacie tablety	•
Čistiace tablety	•
Krátky návod na použitie na zadnej strane prístroja	•
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, româna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,