

F 2672 Vi
Mraznička MasterCool
pre dizajn a techniku špičkovej triedy vo veľkom formáte.



- Komfortná podpora otvárania dverí vďaka Push2open
- svetlom vyplnený interiér vďaka LED prvkom – BrilliantLight
- Najvyšší komfort vďaka výdaju ľadu a chladenej vody
- Komfortná obsluha vďaka farebnému dotyk. displeju MasterSensor



EAN: 4002516336532 / Číslo materiálu: 11530670 / Číslo starého materiálu: 37267201D

Kategória prístroja	
Mraznička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Záves dvierok	vľavo
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Dizajn	
Osvetlenie	BrilliantLight
Komfort pri obsluhu	
Ice Water Dispenser	•
Pripojenie k Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker s pripojením na prívod čerstvej vody	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad záves	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	MasterSensor
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	1
Režim Sabat	•
Režim Eco	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Košíky v dvierkach malé	1
Košíky v dvierkach veľké	3
Mraznička/mraziaca zóna	
Počet odkladacích plôch	2
Počet mraziacich košov	2
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	F
Ročná spotreba energie v kWh	337,02
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,83
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	610
Max. šírka výklenku v mm	610
Min. výška výklenku v mm	2134
Max. výška výklenku v mm	2134
Hĺbka výklenku v mm	629
Šírka prístroja v mm	603
Výška prístroja v mm	2127

F 2672 Vi
 Mraznička MasterCool
 pre dizajn a techniku špičkovej triedy vo veľkom formáte.



EAN: 4002516336532 / Číslo materiálu: 11530670 / Číslo starého materiálu: 37267201D


Hĺbka prístroja v mm	610
Hmotnosť v kg	146,7
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	70
Klimatická trieda	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	304
Doba skladovania pri poruche v h	8
Kapacita mrazenia v kg/24 h	18,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	D
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	42
Príkon v miliampéroch (mA)	3000
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	3,0
Výmena žiarovky	Servisná služba

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


F 2672 Vi
 Mraznička MasterCool
 pre dizajn a techniku špičkovj triedy vo veľkom formáte.




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2672Vi, F2662Vi, F2671Vi, F2661Vi, installation, MasterCool (installation drawings)




Sideview, MasterCool, Sketch




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2672Vi, F2672SF, F2662Vi, F2671Vi, F2671SF, F2661Vi, MasterCool, installation, installation drawings



Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote