

## CM 6160 MilkPerfection

Volne stojaci kávovar

s WiFiConn@ct a rôznymi kávovými špecialitami pre maximálnu slobodu.



- Krémová mliečna pena pre rôzne kávové špeciality
- Perfektné výsledky a intenzívna aróma kávy – AromaticSystem
- Súčasná príprava stlačením tlačidla – OneTouch for Two
- Komf. čistenie pre starostlivosť a dlhú životnosť – čís. programy
- Najjednoduchšia komunikácia s prístrojom – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358107 / Číslo materiálu: 11580690 / Číslo starého materiálu: 29616020CZ

Prevedenie a dizajn	
Volne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu	•
Farba	Obsidián #ierna
Užívateľské výhody	
AromaticSystem	•
Príprava OneTouch	•
Príprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov	4
Kuželový mlynček zachovávajúci arómu	•
Nastaviteľný stupeň mletia	•
Možnosť ďalšieho druhu kávy v mletej forme	•
Programovateľné množstvo namletia	•
Programovateľné množstvo vody	•
Programovateľná teplota vody	•
Programovateľné množstvo mlieka	•
Programovateľné množstvo mliečnej peny	•
Programovateľné predsparenie	•
TeaTimer	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie Miele@home	•
Displej	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Režim Expert	•
MultiLingua	•
Počet druhov zrnkovej kávy	1
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu	1
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g	300
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g	300
Objem zásobníka na vodu v l	1,8
Objem nádoby na usadeninu v kusoch	10
Objem odkvapkávacej misky v l	0,8
Ľahko prístupné zásobníky	•
Nastaviteľný režim Stand-by	•
Individuálne nastavenia	•
Nápoje	
Voliteľné množstvá nápoja v ml	20-300
Ristretto obyčajné	•
Ristretto dvojité	•
Espresso obyčajné	•
Espresso dvojité	•
Káva obyčajná	•
Káva dvojité	•
Veľká káva obyčajná	•
Veľká káva dvojité	•
Kapučino obyčajné	•
Kapučino dvojité	•
Latte Macchiato obyčajné	•
Latte Macchiato dvojité	•

## CM 6160 MilkPerfection

Voľne stojaci kávovar

s WiFiConn@ct a rôznymi kávovými špecialitami pre maximálnu slobodu.



EAN: 4002516358107 / Číslo materiálu: 11580690 / Číslo starého materiálu: 29616020CZ

Horúce mlieko obyčajné	•
Horúce mlieko dvojité	•
Mliečna pena obyčajná	•
Mliečna pena dvojité	•
Espresso Macchiato obyčajné	•
Espresso Macchiato dvojité	•
Cappuccino Italiano obyčajné	•
Cappuccino Italiano dvojité	•
Flat white obyčajné	•
Flat white dvojité	•
Café au lait obyčajné	•
Café au lait dvojité	•
Caffè Latte obyčajné	•
Caffè Latte dvojité	•
Teplá voda obyčajná	•
Horúca voda obyčajná	•
Čierny čaj obyčajný	•
Bylinkový čaj obyčajný	•
Ovocný čaj obyčajný	•
Zelený čaj obyčajný	•
Biely čaj obyčajný	•
Japonský čaj obyčajný	•
Kávová kanvica	•
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco	•
Príkion v režime Stand-by vo W	0,1
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,5
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Manuálne odvápnenie	•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu	•
Komfortné čistiace programy	•
Funkcia automatického preplachovania	•
ComfortClean	•
Vyberateľné rozvody mlieka	•
Vyberateľná sparovacia jednotka	•
Nastaviteľná tvrdosť vody	•
<b>Technické údaje</b>	
Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	14,0
Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm	8,0
Šírka prístroja v mm	251
Výška prístroja v mm	359
Hĺbka prístroja v mm	427
Celkový príkon v kW	1,45
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Tlak čerpadla v baroch	15
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Nerezová speňovacia dýza na mlieko	•

## CM 6160 MilkPerfection

Voľne stojaci kávovar

s WiFiConn@ct a rôznymi kávovými špecialitami pre maximálnu slobodu.



EAN: 4002516358107 / Číslo materiálu: 11580690 / Číslo starého materiálu: 29616020CZ

Odvápňovacie tablety

•

Čistiace tablety

•

Krátky návod na použitie na zadnej strane prístroja

•

### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,