

H 7262 B

Rúra na pečenie

s textovým displejom, pokrmovým teplomerom a PerfectClean




- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Mimoriadne ľahké čistenie – vybavenie PerfectClean
- Jednoducho dosiahnete perfektný výsledok – automatické programy
- Priestor a flexibilita – objem 76 l na 5 úrovniach
- Jednoduchá obsluha na všetkých úrovniach – plnovýsuv FlexiClip

A+


EAN: 4002516360988 / Číslo materiálu: 11581200 / Číslo starého materiálu: 22726224D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Obsidián čierna
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Pokrmový teplomer	s káblom
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort pri údržbe	
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5


H 7262 B
 Rúra na pečenie
 s textovým displejom, pokrmovým teplomerom a PerfectClean




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 B
Rúra na pečenie
s textovým displejom, pokrmovým teplomerom a PerfectClean



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings